

**IE-PH-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Байонетный соединительный разъем согласно IEC  
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) из пластмассы, пустой  
корпус

**Основные данные для заказа**

Версия	Пустой корпус, Корпус для вилки, IP67
Заказ №	<a href="#">1012440000</a>
Тип	IE-PH-V01P
GTIN (EAN)	4032248720095
Кол.	10 Шт.

## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	77,5 мм	Глубина (дюймов)	3,051 inch
Высота	30 мм	Высота (в дюймах)	1,181 inch
Ширина	30	Ширина (в дюймах)	1,181 inch
Масса нетто	2,4 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70
---------------------	-------------

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 1
---------------------------	-------------------------

## Общие данные

Вид защиты	Компоновка	Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок
	IP67	
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Цветовой код
Циклы коммутации	750	прочее

## Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04
ECLASS 14.0	27-19-01-04		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**IE-PH-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[DUXR.E316369](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Уведомление об изменении продукта

[20210412 Technical change for cap nut V1 and V4](#)[20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

**IE-PH-V01P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## LWL-SC

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14



## Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-SCRJ-POF	Версия
Заказ №	<a href="#">1067410000</a>	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-2SC-POF	Версия
Заказ №	<a href="#">1962770000</a>	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-SCRJ-SM	Версия
Заказ №	<a href="#">1067390000</a>	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248820863	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-2SC-MM	Версия
Заказ №	<a href="#">1962750000</a>	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248644841	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-2SC-SM	Версия
Заказ №	<a href="#">1962760000</a>	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248654000	
Кол.	10 Шт.	

## Пылезащитные колпачки

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.



## Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V01P	Версия
Заказ №	<a href="#">1965690000</a>	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653911	
Кол.	10 Шт.	

## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14  
HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-TH	Версия
Заказ №	<a href="#">1962720000</a>	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим
GTIN (EAN)	4032248644834	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-RJ45-FH	Версия
Заказ №	<a href="#">1962730000</a>	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент
GTIN (EAN)	4032248654017	не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Кол.	10 Шт.	

## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 Шт.	

## Пустые корпуса



Соединительный разъем HDC согласно IEC 61076-3-106 Var.5 из металла, пустой корпус

## Основные данные для заказа

Тип	IE-PH-V05M	Версия
Заказ №	<a href="#">1962540000</a>	Пустой корпус, Корпус для вилки, Вариант 5 согласно IEC
GTIN (EAN)	4032248644674	61076-3-106, IP67
Кол.	10 Шт.	

## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## LWL-LC



Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

## Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-2LC-MM	Версия
Заказ №	<a href="#">1962780000</a>	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248644865	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-2LC-SM	Версия
Заказ №	<a href="#">1962790000</a>	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248644872	
Кол.	10 Шт.	

## Гибрид



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

## Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-C-HYB-S-0,5-300	Версия
Заказ №	<a href="#">1096180000</a>	Обжимной контакт, для вилочной вставки, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248869152	
Кол.	300 Шт.	
Тип	IE-PI-HYB-10P	Версия
Заказ №	<a href="#">1068990000</a>	Вставка, для вилочной вставки, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248823963	
Кол.	1 Шт.	