

IE-BH-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Байонетный соединительный разъем согласно IEC
61076-3-106 Var.1 (Ethernet/IP) из пластмассы, пустой
корпус

Основные данные для заказа

Исполнение	Пустой корпус, Фланцевый корпус, IP67
Номер для заказа	1016960000
Тип	IE-BH-V01P
GTIN (EAN)	4032248738939
Кол.	10 Шт.

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22,8 мм	Глубина (дюймов)	0,898 inch
Высота	32 мм	Высота (в дюймах)	1,26 inch
Ширина	32 мм	Ширина (в дюймах)	1,26 inch
Масса нетто	2 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70
---------------------	-------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 1
---------------------------	-------------------------

Общие данные

Вид защиты	Компоновка	Корпус вилки с креплением для маркировочных шильдиков 9*11 мм; подходит для крепления вставок RJ45 и оптоволоконных вставок
	IP67	
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Цветовой код
Циклы коммутации	750	черный

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	DUXR.E316369
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

LWL-SC



Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Исполнение
Номер для заказа	4032870000	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248645060	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Исполнение
Номер для заказа	4034430000	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248649044	
Кол.	10 Шт.	

USB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-USB-A	Исполнение
Номер для заказа	40349570000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Кол.	10 Шт.	

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V01P	Исполнение
Номер для заказа	403224865700000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653928	
Кол.	10 Шт.	

RJ45



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-C	Исполнение
Номер для заказа	403224865700000	Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная
GTIN (EAN)	4032248645046	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Исполнение
Номер для заказа	4032248645053	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Исполнение
Номер для заказа	4032248651894	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Исполнение
Номер для заказа	4032248646159	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 Шт.	

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Гибрид

Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-HYB-10P	Исполнение
Номер для заказа	4032248823970	Вставка во фланцевый корпус, для вставки во фланцевый корпус,
GTIN (EAN)	4032248823970	Гибрид
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Исполнение
Номер для заказа	4032248869114	Обжимной контакт, для вставки во фланцевый корпус, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248869114	
Кол.	300 Шт.	

LWL-LC

Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-LCD-SM-C	Исполнение
Номер для заказа	4032248645077	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248645077	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-LCD-MM-C	Исполнение
Номер для заказа	4032248649037	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248649037	
Кол.	10 Шт.	