

SFC 3/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное



SlimFix Clip сочетает в себе два преимущества – уникальный закрывающий механизм, обеспечивающий надежность закрытого маркировочного элемента, и удобство установки открытого маркировочного элемента. Механизм с защелкой обеспечивает быструю и удобную установку маркировочного элемента даже после монтажа проводов. Изделия SlimFix Clip подходят для проводов и кабелей с наружным диаметром до 5 мм. Большая площадь маркировки – до 30 мм – позволяет использовать длинные строки символов. Материал не содержит галогенов и соответствует классу горючести V2.

Преимущества:

- Материал без содержания галогенов.
- Класс горючести V2.
- Быстрая установка без использования инструментов.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.
- Предлагается высота 12, 21 и 30 мм.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|---------------------|--|
| Исполнение | SlimFix Clip, Маркировка проводов и кабелей, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, желтый |
| Номер для заказа | 1025230000 |
| Тип | SFC 3/12 MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4032248746293 |
| Кол. | 80 Шт. |
| совместимый принтер | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SFC 3/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 11,3 мм | Глубина (дюймов) | 0,445 inch |
| Высота | 12 мм | Высота (в дюймах) | 0,472 inch |
| Ширина | 12,5 мм | Ширина (в дюймах) | 0,492 inch |
| Масса нетто | 0,663 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---|------------------------|--|-------------------|
| Галогены | Нет | Наружный диаметр провода | 3,5 - 7 mm |
| Наружный диаметр провода, макс. | 7 мм | Наружный диаметр провода, мин. | 3,5 мм |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 10 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 4 mm ² |
| Сечение соединительного провода | 4 - 10 mm ² | | |

Общие данные

| | |
|--|-------------------------------|
| Вид печати | Чистый |
| Галогены | Нет |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки MultiCard |
| Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей на комбинацию | |
| Материал | Полиамид 66 |
| Размер маркировочной области | 12 x 5 mm |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Производственное оборудование |
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
| Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4 |
| Цветовой код | желтый |
| Ширина | 12,5 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

SFC 3/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

| | |
|-----------------------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Уведомление об изменении продукта | MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

SFC 3/12 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

