

THM MT30X 17/8 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Этикетки THM предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов или недорогие бумажные этикетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.

Основные данные для заказа

Версия	THM, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 17 mm, желтый
Заказ №	1027620000
Тип	THM MT30X 17/8 GE
GTIN (EAN)	4032248754236
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

TNM MT30X 17/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	8 мм	Высота (в дюймах)	0,315 inch
Ширина	17 мм	Ширина (в дюймах)	0,669 inch
Масса нетто	300 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены	Нет	
Исполнение	самоклеящийся, без содержания галогенов	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Клей	Акрилат	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств на комбинацию		
Количество на один рулон	10 000	
Материал	Полиэстер	
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	
Температурный диапазон вставки	-40... 150 °C	
Температурный диапазон, макс..	150 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	желтый	
Ширина	17 мм	

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

Дата создания 28 августа 2024 г. 10:03:14 CEST


Статус каталога 17.08.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

THM MT30X 17/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



THM MT30X 17/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия
Заказ №	2005070000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	