

**IE-CC-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем PushPull согласно IEC  
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, пустой  
корпус

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Соединение, IP67, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106
Номер для заказа	<a href="#">1045960000</a>
Тип	IE-CC-V04P
GTIN (EAN)	4032248781072
Кол.	10 Шт.

## IE-CC-V04P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	109,3 мм	Глубина (дюймов)	4,303 inch
Высота	41,8 мм	Высота (в дюймах)	1,646 inch
Ширина	41,8 мм	Ширина (в дюймах)	1,646 inch
Масса нетто	5,8 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4
---------------------------	-------------------------

## Общие данные

Вид защиты	Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж
IP67		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал корпуса PA UL 94 V0
Цветовой код	черный	Циклы коммутации 750

## Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-CC-V04P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## IE-CC-V04P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## RJ45



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

## Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4833830000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4832850000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4833840000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 Шт.	

IE-CC-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4057440000</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 шт.	