

**WTA 5/1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Тестовый адаптер (клемма), 0.75 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 А
Номер для заказа	<a href="#">1051260000</a>
Тип	WTA 5/1
GTIN (EAN)	4008190161897
Кол.	25 Шт.

WTA 5/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	30,3 мм	Глубина (дюймов)	1,193 inch
Высота	17 мм	Высота (в дюймах)	0,669 inch
Ширина	5 мм	Ширина (в дюймах)	0,197 inch
Масса нетто	1,98 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

## Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	с фиксаторами	Нет
-----------------------	-------------------------	---------------	-----

## Общие сведения

Количество полюсов	1	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

## Размеры

Шаг в мм (P)	5 мм	Высота с TS 35	68,2 мм
--------------	------	----------------	---------

## Расчетные данные

Расчетное сечение	0,75 mm <sup>2</sup>	Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	6 A	Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x	3,56 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x	0,29 W		

## Характеристики материала

Материал	PA 66	Цветовой код	бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Обжимное соединение	Длина зачистки изоляции	8 мм
Количество соединений	1	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	1 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	1 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	1 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	1 mm <sup>2</sup>
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>		

**WTA 5/1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ECLASS 9.0	27-14-11-48	ECLASS 9.1	27-14-11-48
ECLASS 10.0	27-14-11-48	ECLASS 11.0	27-14-11-48
ECLASS 12.0	27-14-11-48	ECLASS 13.0	27-25-03-04

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fb1756cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

WTA 5/1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## СТХ / НТГ / НТХ

**Инструменты для обжима коаксиальных разъемов**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	HTG 58	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6042000000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190118372	Шестигранный обжим
Кол.	1 шт.	