

ZTA ZDK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Адаптер тестера, 6 А
Заказ №	1052660000
Тип	ZTA ZDK 2.5
GTIN (EAN)	4032248847891
Кол.	5 Шт.

ZTA ZDK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	110,7 мм	Глубина (дюймов)	4,358 inch
Высота	35,6 мм	Высота (в дюймах)	1,402 inch
Ширина	5,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,201 inch
Масса нетто	22,2 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	втычной	с фиксаторами	Нет
с фиксатором	Нет		

Общие сведения

Количество полюсов	1
--------------------	---

Параметры системы

Исполнение	для клемм	Требуется концевая пластина	Нет
Количество уровней	1	Количество контактных гнезд на уровень	1
Функция N	Нет	Функция PE	Нет
Функция PEN	Нет		

Размеры

Шаг в мм (P)	5,1 мм
--------------	--------

Расчетные данные

Расчетное сечение	1,5 mm ²	Номинальный ток	6 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х	1,86 mΩ	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3		

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	черный
Цвет элементов управления	красный	Класс пожаростойкости UL 94	V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Количество соединений	1	Момент затяжки, макс.	0,3 Nm
Момент затяжки, мин.	0,3 Nm	Направление соединения	сверху
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	1,5 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,5 mm ²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.	1,5 mm ²	Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.	0,5 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.	1,5 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.	0,5 mm ²

Дата создания 7 июня 2024 г. 21:29:39 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ZTA ZDK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Классификации**

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ECLASS 9.0	27-14-11-48	ECLASS 9.1	27-14-11-48
ECLASS 10.0	27-14-11-48	ECLASS 11.0	27-14-11-48
ECLASS 12.0	27-14-11-48	ECLASS 13.0	27-25-03-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	