

**WQV 2.5/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 32 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, Ширина: 7 mm |
| Заказ №    | <a href="#">1053660000</a>   |
| Тип        | WQV 2.5/2  |
| GTIN (EAN) | 4008190031121  |
| Кол.       | 50 Шт.   |

## WQV 2.5/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |                   |            |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина     | 18 мм  | Глубина (дюймов)  | 0,709 inch |
| Высота      | 9,1 мм | Высота (в дюймах) | 0,358 inch |
| Ширина      | 7 мм   | Ширина (в дюймах) | 0,276 inch |
| Масса нетто | 1,48 g |                   |            |

## Температуры

|   |                |  |        |
|---|----------------|--|--------|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C         |  |        |

## Дополнительные технические данные

|               |              |                       |                         |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------------------|

## Общие сведения

|                    |   |                       |                         |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 2 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |           |
|------------|-----------|
| Исполнение | для клемм |
|------------|-----------|

## Перемычка

|   |              |                              |      |
|---|--------------|------------------------------|------|
| Диапазон момента затяжки крепежного винта | 0,4...0,8 Нм | Количество перемкнутых клемм | 2    |
| Расчетный ток, 2-полюсный                 | 32 А         | Расчетный ток, многополюсный | 32 А |
| Тип                                       | Перемычка    |                              |      |

## Размеры

|              |        |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 5,1 мм |
|--------------|--------|

## Расчетные данные

|                 |      |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 32 А |
|-----------------|------|

## Характеристики материала

|                             |       |              |        |
|-----------------------------|-------|--------------|--------|
| Материал                    | PA 66 | Цветовой код | желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0   |              |        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

**WQV 2.5/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC

/

Состояние соответствия RoHS

Соответствует без исключения

**Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Технические данные

[Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

**WQV 2.5/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары****Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах**

- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

**Основные данные для заказа**

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Тип        | WAW 1 NEUTRAL              | Версия             |
| Заказ №    | <a href="#">9004500000</a> | Другие инструменты |
| GTIN (EAN) | 4008190053925              |                    |
| Кол.       | 1 шт.                      |                    |