

VN 12.4/4/2.8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Исполнение	Соединительная муфта (клемма), Высота: 4 mm, Ширина: 4 mm, Глубина: 12.2 mm, Cu Zn
Номер для заказа	1056500000
Тип	VN 12.4/4/2.8
GTIN (EAN)	4008190162771
Кол.	50 Шт.

VN 12.4/4/2.8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12,2 мм	Глубина (дюймов)	0,48 inch
Высота	4 мм	Высота (в дюймах)	0,157 inch
Ширина	4 мм	Ширина (в дюймах)	0,157 inch
Диаметр	4 мм	Масса нетто	0,68 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Размеры

Диаметр	4 мм
---------	------

Характеристики материала

Материал	Cu Zn	Цветовой код	серебристо-серый
----------	-------	--------------	------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	73c55621-8329-401d-bde2-7fd78e0e60e4

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format