

**THM MT30X 15/9 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

Этикетки THM предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов или недорогие бумажные этикетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.

**Основные данные для заказа**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Версия              | THM, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 15 mm, белый |
| Заказ №             | <a href="#">1058750000</a>                                  |
| Тип                 | THM MT30X 15/9 WS   |
| GTIN (EAN)          | 4032248800469   |
| Кол.                | 1 Шт.   |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>       |

## TNM MT30X 15/9 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 0,08 мм | Глубина (дюймов)  | 0,003 inch |
| Высота      | 9 мм    | Высота (в дюймах) | 0,354 inch |
| Ширина      | 15 мм   | Ширина (в дюймах) | 0,591 inch |
| Масса нетто | 283,2 g |                   |            |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

## Общие данные

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Галогены  | Нет                                     |                     |
| Исполнение  | самоклеящийся, без содержания галогенов |                     |
| Класс пожаростойкости UL 94   | V-0                                     |                     |
| Клей  | Акрилат, клейкие                        |                     |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице  | Вид поставки                            | Этикетки на катушке |
| Количество маркировочных элементов 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств на комбинацию |   |                     |
| Количество на один рулон  | 10 000                                  |                     |
| Материал  | Полиэстер                               |                     |
| Метод выполнения печати   | Метод термопереноса                     |                     |
| Сертификация по стандарту UL 969  | Да                                      |                     |
| Температурный диапазон вставки  | -40...150 °C                            |                     |
| Температурный диапазон, макс..  | 150 °C                                  |                     |
| Температурный диапазон, мин.  | -40 °C                                  |                     |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению   | 9                                       |                     |
| Цветовой код  | белый                                   |                     |
| Ширина  | 15 мм                                   |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

|                    |  |
|--------------------|--|
| Технические данные | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Каталог            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**THM MT30X 15/9 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## THM MT30X 15/9 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Тип        | RIBBON MM 110/360 SW       | Версия         |
| Заказ №    | <a href="#">2005070000</a> | Красящая лента |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |                |
| Кол.       | 1 Шт.                      |                |