

**THM GEW 17/9 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Тканевые этикетки THM GEW изготавливаются из чрезвычайно мягкой хлопчатобумажной ткани. Поставка на катушках для применения с термотрансферными принтерами позволяет использовать клеевой слой, превышающий толщину листов A4 для офисных лазерных принтеров.

Указанная мягкость и толстый клеевой слой обеспечивают повышенную прочность сцепления, позволяя использовать этикетки на изогнутых и круглых предметах, таких как кабели или шланги.

**Основные данные для заказа**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Исполнение          | THM, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 17 mm, белый |
| Номер для заказа    | <a href="#">1059800000</a>                                  |
| Тип                 | THM GEW 17/9 WS   |
| GTIN (EAN)          | 4032248808199   |
| Кол.                | 1 Шт.   |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>       |

## THM GEW 17/9 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |                   |            |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина     | 0,3 мм | Глубина (дюймов)  | 0,012 inch |
| Высота      | 9 мм   | Высота (в дюймах) | 0,354 inch |
| Ширина      | 17 мм  | Ширина (в дюймах) | 0,669 inch |
| Масса нетто | 642 g  |                   |            |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

## Общие данные

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Галогены  | Нет                 |                     |
| Исполнение  | самоклеящийся       |                     |
| Класс пожаростойкости UL 94   | V-0                 |                     |
| Клей  | Резиновый клей      |                     |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице  | Вид поставки        | Этикетки на катушке |
| Количество маркировочных элементов 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств на комбинацию |                     |                     |
| Количество на лист  | 10 000              |                     |
| Количество на один рулон  | 10 000              |                     |
| Материал  | Хлопковое волокно   |                     |
| Метод выполнения печати   | Метод термопереноса |                     |
| Сертификация по стандарту UL 969  | Нет                 |                     |
| Температурный диапазон вставки  | -29...80 °C         |                     |
| Температурный диапазон, макс..  | 80 °C               |                     |
| Температурный диапазон, мин.  | -29 °C              |                     |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению   | 9                   |                     |
| Цветовой код  | белый               |                     |
| Ширина  | 17 мм               |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

|                    |  |
|--------------------|--|
| Технические данные | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Каталог            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**THM GEW 17/9 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## THM GEW 17/9 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                           |                |
|------------------|---------------------------|----------------|
| Тип              | RIBBON MM 110/360 SW      | Исполнение     |
| Номер для заказа | <a href="#">405070000</a> | Красящая лента |
| GTIN (EAN)       | 4050118390049             |                |
| Кол.             | 1 Шт.                     |                |

**THM GEW 17/9 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

