

THM GEW 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Тканевые этикетки THM GEW изготавливаются из чрезвычайно мягкой хлопчатобумажной ткани. Поставка на катушках для применения с термотрансферными принтерами позволяет использовать клеевой слой, превышающий толщину листов A4 для офисных лазерных принтеров.

Указанная мягкость и толстый клеевой слой обеспечивают повышенную прочность сцепления, позволяя использовать этикетки на изогнутых и круглых предметах, таких как кабели или шланги.

Основные данные для заказа

| | |
|---------------------|--|
| Исполнение | THM, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 17 mm, желтый |
| Номер для заказа | 1059810000 |
| Тип | THM GEW 17/9 GE |
| GTIN (EAN) | 4032248808229 |
| Кол. | 1 Шт. |
| совместимый принтер | 2599430000 2599440000 |

THM GEW 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина | 0,3 мм | Глубина (дюймов) | 0,012 inch |
| Высота | 9 мм | Высота (в дюймах) | 0,354 inch |
| Ширина | 17 мм | Ширина (в дюймах) | 0,669 inch |
| Масса нетто | 595 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Галогены | Нет | |
| Исполнение | самоклеящийся | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | |
| Клей | Резиновый клей | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Этикетки на катушке |
| Количество маркировочных элементов 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств на комбинацию | | |
| Количество на лист | 10 000 | |
| Количество на один рулон | 10 000 | |
| Материал | Хлопковое волокно | |
| Метод выполнения печати | Метод термопереноса | |
| Сертификация по стандарту UL 969 | Нет | |
| Температурный диапазон вставки | -29...80 °C | |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C | |
| Температурный диапазон, мин. | -29 °C | |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4 | |
| Цветовой код | желтый | |
| Ширина | 17 мм | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

THM GEW 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

THM GEW 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



THM GEW 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------------------|----------------|
| Тип | RIBBON MM 110/360 SW | Исполнение |
| Номер для заказа | 405070000 | Красящая лента |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

THM GEW 17/9 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

