

**THM GEW 18/9 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Тканевые этикетки THM GEW изготавливаются из чрезвычайно мягкой хлопчатобумажной ткани. Поставка на катушках для применения с термотрансферными принтерами позволяет использовать клеевой слой, превышающий толщину листов A4 для офисных лазерных принтеров.

Указанная мягкость и толстый клеевой слой обеспечивают повышенную прочность сцепления, позволяя использовать этикетки на изогнутых и круглых предметах, таких как кабели или шланги.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	THM, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 18 mm, белый
Номер для заказа	<a href="#">1059840000</a>
Тип	THM GEW 18/9 WS
GTIN (EAN)	4032248808267
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM GEW 18/9 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,3 мм	Глубина (дюймов)	0,012 inch
Высота	9 мм	Высота (в дюймах)	0,354 inch
Ширина	18 мм	Ширина (в дюймах)	0,709 inch
Масса нетто	678 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

## Общие данные

Галогены	Нет	
Исполнение	самоклеящийся	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Клей	Резиновый клей	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств	
Количество на лист	10 000	
Количество на один рулон	10 000	
Материал	Хлопковое волокно	
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	
Температурный диапазон вставки	-29...80 °C	
Температурный диапазон, макс..	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-29 °C	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9	
Цветовой код	белый	
Ширина	18 мм	

## Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## THM GEW 18/9 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**THM GEW 18/9 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## THM GEW 18/9 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405070000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	

**THM GEW 18/9 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

