

**IE-CC-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Байонетный соединительный разъем согласно IEC  
61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) из пластмассы, пустой  
корпус

**Основные данные для заказа**

Версия	Соединение, IP67, Variant 1 согласно IEC 61076-3-106
Заказ №	<a href="#">1061820000</a>
Тип	IE-CC-V01P
GTIN (EAN)	4032248811151
Кол.	10 Шт.

## IE-CC-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	118,7 мм	Глубина (дюймов)	4,673 inch
Высота	42,4 мм	Высота (в дюймах)	1,669 inch
Ширина	41,8 мм	Ширина (в дюймах)	1,646 inch
Масса нетто	6,3 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 1
---------------------------	-------------------------

## Общие данные

Вид защиты	IP67	Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Цветовой код	черный	Циклы коммутации	750

## Классификации

ETIM 7.0	EC002597	ETIM 8.0	EC002597
ETIM 9.0	EC002597	ECLASS 9.1	27-44-03-18
ECLASS 10.0	27-44-03-18	ECLASS 11.0	27-44-03-18
ECLASS 12.0	27-44-03-18	ECLASS 13.0	27-44-03-18
ECLASS 14.0	27-44-03-18		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-CC-V01P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## IE-CC-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## RJ45



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

## Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<a href="#">1963840000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	<a href="#">1963830000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	<a href="#">1962850000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 Шт.	