

WQV 6/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Исполнение	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 5, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Да, 57 A, желтый
Номер для заказа	1062660000
Тип	WQV 6/5
GTIN (EAN)	4008190176914
Кол.	50 Шт.

WQV 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	18 мм	Глубина (дюймов)	0,709 inch
Высота	37,8 мм	Высота (в дюймах)	1,488 inch
Ширина	7,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,299 inch
Масса нетто	8,2 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
---------------	--------------	-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Количество полюсов	5	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

Перемычка

Диапазон момента затяжки крепежного винта	0,5...1,0 Нм	Количество перемкнутых клемм	5
Расчетный ток, многополюсный	57 А	Тип	Перемычка

Размеры

Шаг в мм (P)	8 мм
--------------	------

Расчетные данные

Номинальный ток	57 А
-----------------	------

Характеристики материала

Материал	PA 66	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

WQV 6/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC

/

Сертификаты

ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Технические данные

[Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[Beipackzettel_WQV.pdf](#)[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

WQV 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

Основные данные для заказа

Тип	WAW 1 NEUTRAL	Исполнение
Номер для заказа	6094500000	Другие инструменты
GTIN (EAN)	4008190053925	
Кол.	1 шт.	