

**KISC M2.5X4.5 WTR2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

**Основные данные для заказа**

Версия	Монтажный винт (клемма), 2.50 mm, Сталь, Глубина: 3.8 mm, Ширина: 4.5 mm, Высота: 4.5 mm
Заказ №	<a href="#">1062700000</a>
Тип	KISC M2.5X4.5 WTR2.5
GTIN (EAN)	4008190078454
Кол.	100 Шт.

## KISC M2.5X4.5 WTR2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	3,8 мм	Глубина (дюймов)	0,15 inch
Высота	4,5 мм	Высота (в дюймах)	0,177 inch
Ширина	4,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,177 inch
Масса нетто	0,31 g		

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Вид монтажа	привинченный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж

## Общие сведения

Поверхность	прочее	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------------	--------	-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение	для токопроводов
------------	------------------

## Размеры

Резьба метрическая, наружная, размер 2,5 мм

## Характеристики материала

Материал	Сталь	Поверхность	прочее
Цветовой код	серебряный		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--