

**WQV 120/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Подача питания**

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 32.00, Изолированный: Нет, 292 A, серебристо-серый
Номер для заказа	<a href="#">1063400000</a>
Тип	WQV 120/3
GTIN (EAN)	4008190141363
Кол.	5 Шт.

## WQV 120/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	71,8 мм	Глубина (дюймов)	2,827 inch
Высота	76 мм	Высота (в дюймах)	2,992 inch
Ширина	10 мм	Ширина (в дюймах)	0,394 inch
Масса нетто	224,2 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
---------------	--------------	-----------------------	-------------------------

## Общие сведения

Количество полюсов	3	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

## Перемычка

Количество перемкнутых клемм	3	Расчетный ток, 2-полюсный	269 А
Расчетный ток, многополюсный	269 А	Тип	Перемычка

## Размеры

Шаг в мм (P)	32 мм
--------------	-------

## Расчетные данные

Номинальный ток	292 А
-----------------	-------

## Характеристики материала

Материал	PA 66	Цветовой код	серебристо-серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Дата создания 2 июля 2024 г. 9:52:15 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**WQV 120/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> <a href="#">Instruction</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	