

**KISC M6X16-Z3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	SAK-серия, Крепежный винт, Сталь
Номер для заказа	<a href="#">1063700000</a>
Тип	KISC M6X16-Z3
GTIN (EAN)	4008190120887
Кол.	20 Шт.

**KISC M6X16-Z3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	20 мм	Глубина (дюймов)	0,787 inch
Высота	4,8 мм	Высота (в дюймах)	0,189 inch
Ширина	4,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,189 inch
Масса нетто	6,1 g		

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...55 °C

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

**Общие сведения**

Поверхность	прочее	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------------	--------	-----------------------	-------------------------

**Параметры системы**

Исполнение для токопроводов

**Характеристики материала**

Материал	Сталь	Поверхность	прочее
Цветовой код	серый		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC /

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Загрузки**

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)