

**WQV 16-4/6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия**

Перемычки с резьбами различных диаметров позволяют легко и быстро подключать клеммные блоки с различными номинальными сечениями.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 11.90, Изолированный: Да, 76 А, желтый
Номер для заказа	<a href="#">1064000000</a>
Тип	WQV 16-4/6
GTIN (EAN)	4008190173067
Кол.	10 Шт.

## WQV 16-4/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	41,5 мм	Глубина (дюймов)	1,634 inch
Высота	18,75 мм	Высота (в дюймах)	0,738 inch
Ширина	13 мм	Ширина (в дюймах)	0,512 inch
Масса нетто	11,877 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
---------------	--------------	-----------------------	-------------------------

## Общие сведения

Количество полюсов	2	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

## Перемычка

Диапазон момента затяжки крепежного винта	0,4...0,8 Нм	Количество переключенных клемм	2
Расчетный ток, 2-полюсный	41 А	Расчетный ток, многополюсный	32 А
Тип	Перемычка		

## Размеры

Шаг в мм (P)	11,9 мм
--------------	---------

## Расчетные данные

Номинальный ток	76 А
-----------------	------

## Характеристики материала

Материал	PA 66	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

**WQV 16-4/6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC

/

**Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

**Загрузки**Одобрение / сертификат / документ о  
соответствии[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Технические данные

[Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[Beipackzettel\\_WQV16-2.5.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

**WQV 16-4/6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары****Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах**

- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

**Основные данные для заказа**

Тип	WAW 1 NEUTRAL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6094500000</a>	Другие инструменты
GTIN (EAN)	4008190053925	
Кол.	1 шт.	