

WZAF 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Дополнительное соединение позволяет отдельно регулировать ступени напряжения. Это можно использовать, например, для аварийного источника питания перед главным выключателем или просто в качестве дополнительного соединения.

Основные данные для заказа

Версия	Вспомогательное соединение (клемма)
Заказ №	1066500000
Тип	WZAF 300
GTIN (EAN)	4008190157579
Кол.	10 Шт.

WZAF 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	10 мм	Глубина (дюймов)	0,394 inch
Высота	40 мм	Высота (в дюймах)	1,575 inch
Ширина	40 мм	Ширина (в дюймах)	1,575 inch
Масса нетто	15,15 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	зафиксированный	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
Указание по установке	Проходной (втулка), Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Указание по установке	Проходной (втулка), Непосредственный монтаж
-----------------------	---

Параметры системы

Исполнение	Дополнительное соединение
------------	---------------------------

Размеры

Шаг в мм (P)	27 мм
--------------	-------

Расчетные данные

Номинальный ток	32 А
-----------------	------

Характеристики материала

Материал	Медь луженая	Цветовой код	серебристо-серый
----------	--------------	--------------	------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-08

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format