

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Двойная розетка/соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var.14 согласно IEC 61076-3-117 с RJ45 и PushPull Power

Основные данные для заказа

Исполнение	Розетка, FreeCon, RJ45, Соединение, Питание, IP65
Номер для заказа	1068820000
Тип	IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4032248823918
Кол.	1 Шт.

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	61 мм	Глубина (дюймов)	2,402 inch
Высота	52 мм	Высота (в дюймах)	2,047 inch
Ширина	80 мм	Ширина (в дюймах)	3,15 inch
Масса нетто	451,6 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 60603-7-5	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--------------------------------------------	----------------------	---------

Технические данные силового соединителя

Вид блокировки (силовой соединитель)	Тип Push Pull	Материал держателя контакта (силовой соединитель)	Полиамид
Материал кабельного уплотнения (силовой соединитель)	TPE	Материал контактов (силовой соединитель)	Сплав медный
Материал уплотнения (силовой соединитель)	NBR	Нагрузочная способность по току при 50 °C (силовой соединитель)	16 A
Номинальное напряжение (силовой соединитель)	24 V	Основной материал корпуса (силовой соединитель)	Цинковое литье под давлением, никелированный
Поверхность контактов (силовой соединитель)	Золото поверх никеля	Степень загрязнения (силовой соединитель)	2
Циклы коммутации (силовой соединитель)	≤ 100		

Технические данные соединения RJ45

Категория (соединение RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Нагрузочная способность по току (соединение RJ45)	1 A
Основной материал корпуса (соединение RJ45)	Цинковое литье под давлением	Поверхность контактов (соединение RJ45)	Золото поверх никеля
Пробивная прочность, контакт - контакт, мин. (соединение RJ45)	≥ 1000 В DC	Пробивная прочность, контакт - экранирование, макс. (соединение RJ45)	≥ 1500 В DC
Сопротивление изоляции (соединение RJ45)	> 500 MΩ	Сопротивление контактов (соединение RJ45)	≤ 20 mΩ

Общие данные

Вид защиты	IP65	Вид монтажа	Крепление на винтах
Класс пожаростойкости UL 94		Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: литой под давлением цинк, окрашенный
	V-0	Циклы коммутации	≥ 100
Цветовой код	серебряный		

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (cULus) E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [ISO/IEC and TIA/EIA DE](#)
[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link](#)
[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel](#)
[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel](#)
[DUXR.E316369](#)
[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Технические данные [CAD data – STEP](#)Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)Брошюры [MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения


Габаритный чертеж



Bottom view


Габаритный чертеж

Габаритный чертеж




Bottom view with mounting foot

Габаритный чертеж



Front view



Side view

Схема соединений

RJ45	RJ45	Power	Power
1 ——— 1	1 ——— 1		
2 ——— 2	2 ——— 2	2 ——— 2	
3 ——— 3	3 ——— 3	3 ——— 3	
4 ——— 4	4 ——— 4	4 ——— 4	
5 ——— 5	5 ——— 5	5 ——— 5	
6 ——— 6			
7 ——— 7			
8 ——— 8			

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

ПВХ



Сборные кабели IE, PROFINET, с двухконтактными штекерными коннекторами в соответствии со спецификациями PROFINET

Основные данные для заказа

Тип	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X	Исполнение
Номер для заказа	1950120010	Системный кабель, PushPull Power, PushPull Power, ПВХ, 1 m
GTIN (EAN)	4050118165296	
Кол.	1 Шт.	

Тросовый кабель, кат. 5, полиуретан – RJ45 V14 IP67



Собранные провода IE, PROFINET, кат. 5, полиуретан, зеленый, пригодны для применения в качестве тросового кабеля, соединительный разъем PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14

Основные данные для заказа

Тип	IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X	Исполнение
Номер для заказа	19730010	Тросовый кабель, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14, металл, RJ45
GTIN (EAN)	4032248985463	IP 67 PushPull V14, металл, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA
Кол.	1 Шт.	T568-B), Полиуретан, 1 m

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Комплекты



Силовой соединительный разъем PushPull Power
согласно спецификации PROFINET

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Исполнение
Номер для заказа	4032170000	Силовой соединитель, Штекер, PROFINET, вилканый комплект
GTIN (EAN)	4050118522136	
Кол.	1 шт.	

Комплекты RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно
IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл.
вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Исполнение
Номер для заказа	4032170000	Штекер RJ45, не требующий инструмента, Variant 14, металл, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248719815	(ISO/IEC 11801)
Кол.	10 шт.	

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Исполнение
Номер для заказа	4058310000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799404	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BP-VAPP	Исполнение
Номер для заказа	4058330000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248823093	
Кол.	10 Шт.	