

## IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

## Основные данные для заказа

Версия	Фланцевый корпус, защитный колпачок
Заказ №	<a href="#">1068930000</a>
Тип	IE-BP-VAPP
GTIN (EAN)	4032248823093
Кол.	10 Шт.

## IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	19,5 мм	Глубина (дюймов)	0,768 inch
Масса нетто	11 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70
---------------------	-------------

## Общие данные

Вид защиты	IP54	Вид монтажа	Только для использования в помещении
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный

## Классификации

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BP-VAPP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

