

RKDG D24 WG PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Интеллектуальные кабельные решения позволяют сэкономить время и деньги.**

Модульная система FieldPower® предлагает правильное решение для любой задачи по прокладке кабелей.

Складные уплотнители для использования предварительно собранных кабелей

Уплотнители поставляются с соединительной резьбой M16 и M20. Возможна интеграция рабочих и сигнальных устройств в уплотнитель.

Основные данные для заказа

Исполнение	Уплотнительная вставка Field Power®, Уплотнение, IP54, с соответствующим корпусом, ЭПДМ
Номер для заказа	1069060000
Тип	RKDG D24 WG PT6
GTIN (EAN)	4032248827053
Кол.	10 Шт.

RKDG D24 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	18 мм	Глубина (дюймов)	0,709 inch
Высота	33,8 мм	Высота (в дюймах)	1,331 inch
Ширина	46,7 мм	Ширина (в дюймах)	1,839 inch
Длина	5 м	Длина (в дюймах)	196,85 inch
Масса нетто	17,2 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Общие данные

Материал	ЭПДМ	Силикон	Нет
Цветовой код	черный	Конструкция	Уплотнение
Вид защиты	IP54, с соответствующим корпусом	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Положение установки, указание по монтажу	в уплотнительном шлице FieldPower®	Тип линии	круглый

Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--