

WQV 70/95-PEN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Подача питания

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 27.00, Изолированный: Нет, 232 A, серебристо-серый |
| Номер для заказа | 1072300000 |
| Тип | WQV 70/95-PEN |
| GTIN (EAN) | 4008190489717 |
| Кол. | 5 Шт. |

WQV 70/95-PEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина | 79 мм | Глубина (дюймов) | 3,11 inch |
| Высота | 37 мм | Высота (в дюймах) | 1,457 inch |
| Ширина | 10 мм | Ширина (в дюймах) | 0,394 inch |
| Масса нетто | 99,4 g | | |

Температуры

| | |
|----------------------|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

Дополнительные технические данные

| | | | |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------------------|

Общие сведения

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 2 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | |
|------------|-----------|
| Исполнение | для клемм |
|------------|-----------|

Перемычка

| | | | |
|------------------------------|-----------|------------------------------|-------|
| Количество перемкнутых клемм | 2 | Расчетный ток, многополюсный | 192 A |
| Тип | Перемычка | | |

Размеры

| | |
|--------------|-------|
| Шаг в мм (P) | 27 мм |
|--------------|-------|

Расчетные данные

| | |
|-----------------|-------|
| Номинальный ток | 232 A |
|-----------------|-------|

Характеристики материала

| | | | |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| Материал | Медь луженая | Цветовой код | серебристо-серый |
|----------|--------------|--------------|------------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Дата создания 2 июля 2024 г. 10:23:53 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WQV 70/95-PEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

| | |
|-------------------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | StorageConditionsTerminalBlocks Instruction |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

WQV 70/95-PEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------|
| Тип | WAW 1 NEUTRAL | Исполнение |
| Номер для заказа | 6094500000 | Другие инструменты |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| Кол. | 1 шт. | |