

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. гибридную вставку

Основные данные для заказа

Версия	Разъем гибридный, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Заказ №	1072900000
Тип	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
Кол.	10 Шт.

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 55,47 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117, вар. 14 Сертификат № (cULus) E316369

Электрические свойства

Номинальный ток 3 А на контакт Объемное сопротивление <10 mΩ

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вид монтажа	2 винта
Диаметр оболочки, макс.	10 мм	Диаметр оболочки, мин.	5 мм
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 20	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 27
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0,75 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,08 mm ²
Соединение 1	Hybrid (Q10)	Соединение 2	Обжим
Циклы коммутации	500	Экранирование	Сплошной корпус 360°

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Manual](#)[Designation key / Type key](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображения****Разрез узла в сборе**

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Комбинированный кабель

Товар, продаваемый метрами – медный кабель, гибридный, гибкий, 6 x 0,5 мм² + 4 x AWG 22/7



Основные данные для заказа

Тип	IE-C5DHAG-MW	Версия
Заказ №	1172250000	Соединительный кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е (TIA T568-
GTIN (EAN)	4032248964543	B), PBX, Товар, продаваемый на метры, от 110 м
Кол.	110 м	

Crimping tools


Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия
Заказ №	1119580000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm², 1mm², Обжим FoderBcrimp
Кол.	1 шт.	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Версия
Заказ №	1058310000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799404	
Кол.	10 Шт.	

Гибрид



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Версия
Заказ №	1096150000	Обжимной контакт, для вставки во фланцевый корпус, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248869114	
Кол.	300 Шт.	
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Версия
Заказ №	1068970000	Обжимной контакт, для вставки во фланцевый корпус, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248823956	
Кол.	300 Шт.	
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Версия
Заказ №	1135160000	Обжимной контакт, для вставки во фланцевый корпус, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248915477	
Кол.	300 Шт.	