

KSWN M25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	KSWN (плоская прокладка — нейлоновая), Уплотнительное кольцо, М 25, Нейлон 6
Номер для заказа	1076640000
Тип	KSWN M25
GTIN (EAN)	4032248838684
Кол.	25 Шт.

KS WN M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	2 мм	Высота (в дюймах)	0,079 inch
Масса нетто	1,48 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...135 °C
---------------------	-----------------

Общие данные

Диаметр уплотнительного кольца	38,1 мм	Кабельные вводы	M 25
Количество жил	1	Материал	Нейлон 6
Резьба (внутренняя)	M 25	Резьба (наружная)	M 25
Силикон	Нет	Температурный диапазон, макс..	135 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

KSWN M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

