

KSWF M32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	KSWF (плоская прокладка, вулканизированное волокно), Уплотнительное кольцо, М 32, Вулканизированная фибра
Номер для заказа	1076690000
Тип	KSWF M32
GTIN (EAN)	4032248838622
Кол.	25 Шт.

KSWF M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	1,5 мм	Высота (в дюймах)	0,059 inch
Масса нетто	1,24 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...95 °C
---------------------	----------------

Общие данные

Диаметр уплотнительного кольца	42,5 мм	Кабельные вводы	M 32
Количество жил	1	Материал	Вулканизированная фибра
Резьба (внутренняя)	M 32	Резьба (наружная)	M 32
Силикон	Нет	Температурный диапазон, макс..	95 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

KSWF M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

