

**IE-PS-V05M-A-RJ45-FH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Комплект соединительного разъема HDC согласно IEC  
61076-3-106 Var.5 из металла, вкл. вставку RJ45

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа	<a href="#">1077300000</a>
Тип	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248834914
Кол.	10 Шт.

## IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 79 g

## Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

## Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Цветовой код	черный	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин.	0.85 мм	Диаметр изоляции, макс.	1,6 мм
Категория	Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.4...0.64 mm	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.48...0.76 mm
Классификация MICE M	M <sub>3</sub>	Классификация MICE I	I <sub>3</sub>
Классификация MICE C	C <sub>1</sub>	Классификация MICE E	E <sub>3</sub>
Диаметр оболочки, мин.	5 мм	Диаметр оболочки, макс.	10 мм
Экранирование	Контакт с экранированием 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750	Возможность повторного соединения	≥ 10 циклов (для такого же или большего сечения провода)

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 5, IEC 60603-7-51	Специализированное оборудование для кабелей связи	Инструкция по монтажу PROFINET
---------------------------	--	---	--------------------------------

## Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC
--	----------------	--	----------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**IE-PS-V05M-A-RJ45-FH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Загрузки**

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a>
	<a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
	<a href="#">Designation key / Type key</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">MB FREECONCONTACT EN</a>
	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
	<a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
	<a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-PS-V05M-A-RJ45-FH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

## Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V05M	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1988920000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248692668	
Кол.	1 шт.	