

HDC IP68 16B SS 2M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Новые корпуса RockStar® устойчивы к воздействию морской воды и обеспечивают высокую степень ударопрочности согласно IP 68 и IP 69K, разработаны для использования в экстремальных условиях окружающей среды и отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вибрации согласно стандарту DIN EN 61373, кат. 2 (тележка). Таким образом, это семейство корпусов идеально подходит для эксплуатации сверхмощных коннекторов без каких-либо неполадок и необходимости проведения технического обслуживания в таких областях, как транспорт и транспортная техника, а также в энергетике и в сферах с повышенными требованиями. При разработке были реализованы меры для придания корпусу чрезвычайной EMC-устойчивости.

Основные данные для заказа

Исполнение	HDC - корпус, Типоразмер: 6, Вид защиты: IP66 (во вставленном состоянии), IP68 (во вставленном состоянии), IP69K, Корпус для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 40
Номер для заказа	1081370000
Тип	HDC IP68 16B SS 2M40
GTIN (EAN)	4032248877423
Кол.	1 шт.

HDC IP68 16B SS 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	111,5 мм	Высота (в дюймах)	4,39 inch
Ширина	80 мм	Ширина (в дюймах)	3,15 inch
Размеры крепежа, высота	60 мм	Размеры крепежа, ширина	160 мм
Масса нетто	1 029 g		

Температуры

Предельная температура	-50 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Габаритные размеры

Высота корпуса B	111,5 мм	Длина корпуса	189 мм
Расстояние между отверстиями, длина A2	160 мм		

Исполнение

BG	6	Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Нижняя часть
Исполнение затворной системы	Винтовое соединение	Исполнение корпуса	Корпус для монтажа на основаниях
Исполнение скобы	Винтовое соединение	Количество кабельных входов сбоку	2
Количество кабельных входов сверху	0	Конструкция	Стандартный
Подходит для ModuPlug®	Да	Резьба (внутренняя)	M 40
Тип	Корпус основания	Типоразмер	6
Типоразмер кабельных вводов	M 40	Уплотнение	Силикон
Цвет (RAL)	RAL 9011, RAL 9005		

Общие данные

Вид защиты	IP66 (во вставленном состоянии), IP68 (во вставленном состоянии), IP69K	Корпуса ЭМС	Да
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Вещество	Ацетон
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Масло для дизельных двигателей
Химическая стойкость	Нестабильность
Вещество	Этиловый спирт
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Трансмиссионное масло
Химическая стойкость	Условная стойкость
Вещество	Гидравлическое масло

Дата создания 4 июля 2024 г. 21:21:29 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC IP68 16B SS 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Химическая стойкость	Условная стойкость
Вещество	Бензин
Химическая стойкость	Нестабильность
Вещество	Отпотевшее масло
Химическая стойкость	Условная стойкость
Вещество	Высокосортный бензин
Химическая стойкость	Нестабильность
Вещество	Вода
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	УФ
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Озон
Химическая стойкость	Стойкость

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC

/

Химическая стойкость

de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1180a820 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4138bdb5
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@77e805b5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1f222880
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@b7752ec de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@f269322
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3854eade de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@36bca37c
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7ed6775 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3ce95b29
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@23745470

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Manufacturer's declaration](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Уведомление об изменении продукта

[20220214 Technical change to HDC housings](#)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры


[FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC IP68 16B SS 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC IP68 16B SS 2M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары****Кольцевые уплотнения IP68**

К корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость.

Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использоваться промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

Основные данные для заказа

Тип	HDC DG 16B IP68	Исполнение
Номер для заказа	405011837530000	Аксессуар, Аксессуары для корпуса
GTIN (EAN)	4050118379181	
Кол.	1 Шт.	