

WSH 18 MT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

Сборные шины позволяют подключать большое количество кабелей на небольшой площади. Кроме того, возможна интеграция в наши клеммные блоки для установки в зданиях; наши сборные шины всегда можно использовать для крепления экрана кабеля.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Исполнение | Аксессуар, Держатель шины, Металл |
| Номер для заказа | 1083100000 |
| Тип | WSH 18 MT |
| GTIN (EAN) | 4008190053246 |
| Кол. | 10 Шт. |

WSH 18 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 173,51 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|-----|
| Вид крепления | привинченный | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |

Общие сведения

| | | | |
|-------|-------|-----------------------|-------------------------|
| Рейка | TS 35 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-------|-------|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | | | |
|------------|--------------------|-------|-------|
| Исполнение | для монтажных реек | Рейка | TS 35 |
|------------|--------------------|-------|-------|

Размеры

Шаг в мм (P) 8 мм

Характеристики материала

| | | | |
|----------|--------|--------------|-------|
| Материал | Металл | Цветовой код | серый |
|----------|--------|--------------|-------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001166 | ETIM 7.0 | EC001166 |
| ETIM 8.0 | EC001166 | ETIM 9.0 | EC001166 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-07 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-07 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-07 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-07 |

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

| | |
|-------------------------------|---|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Пользовательская документация | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

WSH 18 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Тип | NSCH 1M | Исполнение |
| Номер для заказа | 6880200000 | Сборная шина (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190012953 | |
| Кол. | 10 м | |

Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Тип | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Исполнение |
| Номер для заказа | 6848900000 | Сборная шина (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | |
| Кол. | 1 м | |
| Тип | SSCH 6X6X1000 CU/SN | Исполнение |
| Номер для заказа | 6851300000 | Сборная шина (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190015039 | |
| Кол. | 1 м | |
| Тип | SSCH 15X6X1000 CU/SN | Исполнение |
| Номер для заказа | 6857400000 | Сборная шина (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190169572 | |
| Кол. | 1 м | |
| Тип | SSCH 7.3X1.2X1000 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6871200000 | Сборная шина (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190279172 | |
| Кол. | 1 м | |

WSH 18 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунь



Благодаря медному сплаву латунные сборные шины обладают отличными свойствами электропроводности и в то же время имеют более высокую стойкость к механическому напряжению, чем медные шины.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Тип | SA 3.00X10.00X1000 CUZN ... | Исполнение |
| Номер для заказа | 6259800000 | Сборная шина (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190049300 | |
| Кол. | 1 м | |

Сталь



Благодаря нержавеющей стали стальные сборные шины обладают самой высокой прочностью среди металлических сборных шин и используются для решения задач, в которых защита от короткого замыкания играет лишь второстепенную роль.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Тип | ESCH 1 M | Исполнение |
| Номер для заказа | 6280300000 | Сборная шина (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190143053 | |
| Кол. | 10 м | |

WSH 18 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Сталь



Благодаря нержавеющей стали стальные сборные шины обладают самой высокой прочностью среди металлических сборных шин и используются для решения задач, в которых защита от короткого замыкания играет лишь второстепенную роль.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------|
| Тип | SSCH 10X3X1000 ST/ZN | Исполнение |
| Номер для заказа | 648000000 | Сборная шина (клемма) |
| GTIN (EAN) | 4008190080938 | |
| Кол. | 1 м | |