

SMSE WSH U1 MT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Сборные шины позволяют подключать большое количество кабелей на небольшой площади. Кроме того, возможна интеграция в наши клеммные блоки для установки в зданиях; наши сборные шины всегда можно использовать для крепления экрана кабеля.

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Шина, Сталь, оцинкованная
Заказ №	1083900000
Тип	SMSE WSH U1 MT
GTIN (EAN)	4008190065515
Кол.	10 Шт.

SMSE WSH U1 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	134 мм	Глубина (дюймов)	5,276 inch
Высота	134 мм	Высота (в дюймах)	5,276 inch
Ширина	10 мм	Ширина (в дюймах)	0,394 inch
Масса нетто	64,4 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--	-----	-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Поверхность	оцинкованный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------------	--------------	-----------------------	-------------------------

Характеристики материала

Материал	Сталь, оцинкованная	Поверхность	оцинкованный
Цветовой код	серый		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	прочее
----------------	--------

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

SMSE WSH U1 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Сталь



Благодаря нержавеющей стали стальные сборные шины обладают самой высокой прочностью среди металлических сборных шин и используются для решения задач, в которых защита от короткого замыкания играет лишь второстепенную роль.

Основные данные для заказа

Тип	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Версия
Заказ №	0438000000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190080938	3 мм, Сталь
Кол.	1 м	

Сталь



Благодаря нержавеющей стали стальные сборные шины обладают самой высокой прочностью среди металлических сборных шин и используются для решения задач, в которых защита от короткого замыкания играет лишь второстепенную роль.

Основные данные для заказа

Тип	ESCH 1 M	Версия
Заказ №	0280300000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 12 мм, Глубина: 2
GTIN (EAN)	4008190143053	мм, Сталь
Кол.	10 м	

SMSE WSH U1 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Крепежные элементы



Сборные шины позволяют подключать большое количество кабелей на небольшой площади. Кроме того, возможна интеграция в наши клеммные блоки для установки в зданиях; наши сборные шины всегда можно использовать для крепления экрана кабеля.

Основные данные для заказа

Тип	BFEH 1/WSH	Версия
Заказ №	1082400000	Аксессуар, Крепление, Металл
GTIN (EAN)	4008190989057	
Кол.	10 Шт.	

Латунь



Благодаря медному сплаву латунные сборные шины обладают отличными свойствами электропроводности и в то же время имеют более высокую стойкость к механическому напряжению, чем медные шины.

Основные данные для заказа

Тип	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Версия
Заказ №	0259800000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина: 3
GTIN (EAN)	4008190049300	мм, Латунь
Кол.	1 м	

SMSE WSH U1 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

Основные данные для заказа

Тип	NSCH 1M	Версия
Заказ №	0280200000	Сборная шина (клемма), естественного цвета, Высота: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190012953	Глубина: 2 mm, Медь
Кол.	10 м	

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	BS 35/WSH 2	Версия
Заказ №	1760720000	Аксессуар, Крепежный комплект, Сталь
GTIN (EAN)	4008190068714	
Кол.	10 шт.	

SMSE WSH U1 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

Основные данные для заказа

Тип	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0571300000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190015039	6 мм, Медь
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0348900000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190024802	3 мм, Медь
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 7.3X1.2X1000	Версия
Заказ №	1071200000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190279172	1.2 мм, Медь
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0357400000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190169572	6 мм, Медь
Кол.	1 м	