


ZDT 2.5/2 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Для некоторых применений необходимо, чтобы вставные модульные решение были более гибкими или облегчали установку. Там, где необходимо предварительно изготовить или заменить функциональные блоки в сборе, требуются модульные и гибкие технологии соединения. Наши вставные клеммные блоки быстро собираются и полностью испытаны на заводе.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение | Z-серия, Двухуровневая клемма, Расчетное сечение: 2.5 mm ² , Пружинное соединение |
| Номер для заказа | 1084770000 |
| Тип | ZDT 2.5/2 V |
| GTIN (EAN) | 4032248846993 |
| Кол. | 50 Шт. |

ZDT 2.5/2 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| Глубина | 52 мм | Глубина (дюймов) | 2,047 inch |
| Глубина с DIN-рейкой | 52,5 мм | Высота | 80,5 мм |
| Высота (в дюймах) | 3,169 inch | Ширина | 5,1 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,201 inch | Масса нетто | 13,86 g |

Температуры

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|--------|
| Вид монтажа | зафиксированный | Открытые страницы | справа |
|-------------|-----------------|-------------------|--------|

Общие сведения

| | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| Нормы | IEC 61984, В соответствии с IEC 60947-7-1 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 | Рейка | TS 35 |

Параметры системы

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| Исполнение | 2 пружинных соединения - 2 разъема, С вертикальными перемычками, втычной | Требуется концевая пластина | Да |
| Количество уровней | 2 | Количество контактных гнезд на уровень | 4 |
| Уровни с внутр. перемычками | Да | Соединение PE | Нет |
| Рейка | TS 35 | | |

Расчетные данные

| | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| Расчетное сечение | 2,5 mm ² | Номинальное напряжение | 500 V |
| Макс. напряжение зажимной опоры и вставной системы | 690 V | Номинальное напряжение пост. тока | 500 V |
| Номинальный ток | 24 A | Ток при макс. проводнике | 24 A |
| Нормы | IEC 61984, В соответствии с IEC 60947-7-1 | Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 1,33 mΩ |
| Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ | Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х | 0,77 W |
| Степень загрязнения | 3 | | |

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Материал | Материал Wemid | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. | 2,5 mm ² |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

ZDT 2.5/2 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Вид соединения | Пружинное соединение | Диапазон зажима, макс. | 4 mm ² |
| Диапазон зажима, мин. | 0,13 mm ² | Длина зачистки изоляции | 10 мм |
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 A2 | | Количество соединений | 4 |
| Направление соединения | сверху | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 | Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm ² |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 4 mm ² | Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2,5 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm ² |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC000897 | ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-17 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Сертификаты

| |
|-------------|
| Сертификаты |
|-------------|



| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки


| | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | CB Testreport CB Certificate Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Пользовательская документация | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

ZDT 2.5/2 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



ZDT 2.5/2 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Z-серия



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Тип | ZTA ZT2.5/ZA | Исполнение |
| Номер для заказа | 487600000 | Аксессуар, Адаптер тестера, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248412679 | |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZTA ZT2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 487080000 | Аксессуар, Адаптер тестера, 17.5 A |
| GTIN (EAN) | 4032248411276 | |
| Кол. | 25 Шт. | |

Защитные крышки



Крышка вставного контакта защищает от внешних воздействий, включая защиту от пыли.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип | ZAD ZT/ZPS2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4861030000 | Z-серия, Крышка, желтый, 4.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248418428 | |
| Кол. | 25 Шт. | |

ZDT 2.5/2 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Тип | ZS 10/5 MC NE WS | Исполнение |
| Номер для заказа | 40000000 | ZS, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 480 Шт. | |

Прозрачные полосы STR



Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип | STR 7 F.SCHT 7 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4015300000 | Маркировка клемм, Защитный колпачок, 27 x 6.3 mm, прозрачный |
| GTIN (EAN) | 4008190182175 | |
| Кол. | 20 Шт. | |

ZDT 2.5/2 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кодирующие элементы



Благодаря использованию кодировочных штырьков возможности индивидуальной кодировки гарантируют бесперебойное втычное соединение.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Тип | KOSF ZT2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4816150000 | Z-серия, Элемент кодировки, желтый, 2.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370726 | |
| Кол. | 50 Шт. | |

2.5 mm²2.5
mm²

Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Тип | WP 2.5/1AN/10 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4895280000 | Штекер (клемма), Винтовое соединение, 2.5 mm ² , 500 V, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118104530 | Количество полюсов: 10, Темно-бежевый |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | WP 2.5/1AN/1 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4895270000 | Штекер (клемма), Винтовое соединение, 2.5 mm ² , 500 V, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118104547 | Количество полюсов: 1, Темно-бежевый |
| Кол. | 50 Шт. | |

ZDT 2.5/2 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.


Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип | DEK 5/5 MC NE WS | Исполнение |
| Номер для заказа | 4008190397111 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1 000 Шт. | |

2.5 mm²

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Тип | ZQV 2.5N/20 GE | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032248535613 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4032248535613 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/2 GE | Исполнение |
| Номер для заказа | 4008190883621 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883621 | |
| Кол. | 60 Шт. | |

Дата создания 4 июля 2024 г. 12:14:28 CEST

ZDT 2.5/2 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип | ZQV 2.5N/5 GE | Исполнение |
| Номер для заказа | 1693830000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883669 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/4 GE | Исполнение |
| Номер для заказа | 1693820000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883652 | |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/8 GE | Исполнение |
| Номер для заказа | 1693860000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883690 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/9 GE | Исполнение |
| Номер для заказа | 1693870000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883706 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/3 GE | Исполнение |
| Номер для заказа | 1693810000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883645 | |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/10 GE | Исполнение |
| Номер для заказа | 1693880000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883720 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/6 GE | Исполнение |
| Номер для заказа | 1693840000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883676 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/7 GE | Исполнение |
| Номер для заказа | 1693850000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883683 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZQV 2.5N/50 GE | Исполнение |
| Номер для заказа | 1693890000 | W-серия, Перемычка, 24 А |
| GTIN (EAN) | 4008190883737 | |
| Кол. | 5 Шт. | |

ZDT 2.5/2 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип | WS 10/5 M MC NE WS | Исполнение |
| Номер для заказа | 1782000000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 720 шт. | |

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Исполнение |
| Номер для заказа | 2749610000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm |
| Кол. | 1 шт. | |

ZDT 2.5/2 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары


Поворотный групповой держатель шильдиков ZGB



ZGB 15 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 15. ZGB 30 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 7. Информация по вставным этикеткам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип | ZGB 30/3.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4738290000 | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 32 x 7 mm, Шаг в мм (P): |
| GTIN (EAN) | 4032248161065 | 3.50 белый |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZGB 30 | Исполнение |
| Номер для заказа | 47381930000 | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 32 x 7 mm, Шаг в мм (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | 5.00 Weidmueller, белый |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZGB 15 | Исполнение |
| Номер для заказа | 473816530000 | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 15 x 7 mm, Шаг в мм (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | 5.00 Weidmueller, белый |
| Кол. | 20 Шт. | |

2.5 mm²

Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Тип | ZAP/TW ZDT2.5/2 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4816110000 | Z-серия, Концевая пластина, Разделительная перегородка |
| GTIN (EAN) | 4032248370689 | |
| Кол. | 50 Шт. | |

ZDT 2.5/2 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Фиксирующие элементы



Вставки легко и надежно крепятся к базовой клемме с помощью фиксирующего элемента. Фиксирующий элемент позволяет избежать непреднамеренного отсоединения вставок от базовой клеммы, обеспечивая максимальную безопасность.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип | ZVR ZPS2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4878620000 | Z-серия, Блокировочные крючки, желтый, 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248471591 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZVR ZP2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 48786130000 | Z-серия, Блокировочные крючки, желтый, 3.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370702 | |
| Кол. | 25 Шт. | |

Соединение



Соединительная муфта позволяет использовать систему соединителей WeiCoS без базовой клеммы. Систему можно использовать в плавающем или стационарном исполнении для соединения двух проводов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Тип | ZVLA RC ZPS2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 48786260000 | Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый, 8.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248524754 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZVLA SC ZPS2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 48786240000 | Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый, 15 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248513376 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZVLA1 ZPS2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 48786250000 | Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый, 8.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248524761 | |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZVLA DF CL ZPS2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4878610000 | Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый |
| GTIN (EAN) | 4032248471584 | |
| Кол. | 20 Шт. | |

ZDT 2.5/2 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

2.5 mm²2.5
mm²

Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/11 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815290000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342570 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/9 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815270000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342556 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/12 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815300000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342587 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/13 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815310000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370115 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815230000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342518 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/10 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815280000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342563 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/2 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815200000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370085 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/16 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815340000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370146 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/4 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815220000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370108 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/6 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815240000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342525 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 25 Шт. | |

Дата создания 4 июля 2024 г. 12:14:28 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ZDT 2.5/2 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/3 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815210000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370092 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/1 GN | Исполнение |
| Номер для заказа | 48150570000 | Z-серия, Промышленный разъем, зеленый, Непосредственный |
| GTIN (EAN) | 4032248370078 | монтаж |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/17 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815350000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370153 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/1 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815190000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370061 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/15 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815330000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370139 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/7 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815250000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342532 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/14 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815320000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248370122 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | ZP 2.5/1AN/QV/8 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815260000 | Z-серия, Промышленный разъем, Темно-бежевый, |
| GTIN (EAN) | 4032248342549 | Непосредственный монтаж |
| Кол. | 20 Шт. | |

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип | BZT 1 WS 10/5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4815490000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Кол. | 100 Шт. | |

Дата создания 4 июля 2024 г. 12:14:28 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ZDT 2.5/2 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Тип | BZT 1 ZA WS 10/5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 485520000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Кол. | 100 Шт. | |

Компенсаторы натяжения



Компенсатор натяжения защищает контакт от механического напряжения и защищает соединитель от непреднамеренного выхода из точки контакта.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Тип | ZZE ZP2.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4856140000 | Z-серия, Поддержка кабеля, желтый, 9.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248370719 | |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZZE ZP2.5/4 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4856220000 | Z-серия, Поддержка кабеля, желтый, 19.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248480845 | |
| Кол. | 25 Шт. | |