

SAIL-VSA-M8G-3-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller может поставлять клапанные штекеры как соединительные провода с вставками M12 и одним концом без соединителя. Состояние клапанного штекера отображается светодиодом. Каждый клапанный штекер оснащен защитной цепью. Ассортимент Weidmüller включает клапанные штекеры типа A, B и C, соответствующие DIN и промышленным стандартам. В подключенном состоянии они достигают класса защиты IP 67. Решающим фактором является также направление выхода: Weidmüller также предоставляет версии 0° для типов B и BD, то есть направление выхода кабеля расположено в заземляющем контакте.

Основные данные для заказа

Исполнение	Клапанный штекер, Вилка прямая - клапанная вилка, A
Номер для заказа	1099760150
Тип	SAIL-VSA-M8G-3-1.5U
GTIN (EAN)	4032248874682
Кол.	1 Шт.

SAIL-VSA-M8G-3-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 76 g

PB46 Общие технические данные

LED	Да	Блок схемной защиты	Диод супрессор
Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C
Исполнение	Вилка прямая - клапанная вилка	Кодировка	Конструкция A (18 мм), M8 = отсутствует
Материал контакта	CuZn	Материал резьбового кольца	Латунь никелированная
Момент затяжки	M8: 0,5–0,6 Нм, Крепежный винт M3: 0,4 Нм	Номинальное напряжение	24 V
Номинальный ток	4 A	Поверхность контакта	луженые
Соединительная резьба	M8		

Технические характеристики кабеля

Возможно использование с троссом для протяжки	Да	Галогены	Нет
Диапазон температур, движущ.	-25...80 °C	Диапазон температур, стационар.	-50...80 °C
Длина кабеля	1,5 м	Количество контактов	3
Материал оболочки	Полиуретан	Наружный диаметр	4.6 mm ± 0.2 mm
Поперечное сечение жилы	0,5 mm ²	Цвет оболочки	черный

Классификации

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-12	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-12	ECLASS 11.0	27-06-03-12
ECLASS 12.0	27-06-03-12	ECLASS 13.0	27-06-03-12

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIL-VSA-M8G-3-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



Схема контактов




Схема контактов




Схема соединений

