

SAMPLE LP CH20M PPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Оптимальные граничные условия для функционирования и инновации:**

Инновационная функциональная электроника требует разумной "упаковки" для идеальной интеграции в системную среду.

Благодаря постоянному совершенствованию и последовательному расширению ассортимента корпусов для электронного оборудования, Weidmüller способен предложить перспективную платформу для применения электроники в любой конструкции и для любых целей. Для всех корпусов предоставляются данные САПР печатных плат. В качестве технологии подключения в распоряжение предоставляются винтовые и пружинные соединения.

Постоянная синергия конструкции, технологии соединения и функциональных возможностей создает оптимальную основу для разработки электронного оборудования с учетом рыночных требований и особенностей применения.

Для потребителей функция, форма и исполнение объединяются в логическую единицу, обеспечивающую высокий уровень безопасности и удобства обслуживания.

Основные данные для заказа

Версия	Корпус электронных приборов (образец), OMNIMATE Housing — серия CH20M зеленый, Печатная плата для самостоятельной комплектации, CH20M12 - 67, Для 2 уровней соединения, Ширина: 1.6 mm
Заказ №	1105580000
Тип	SAMPLE LP CH20M PPX
GTIN (EAN)	4032248880652
Кол.	1 шт.

SAMPLE LP CH20M PPX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Глубина	99 мм	Глубина (дюймов)	3,898 inch
Высота	101 мм	Высота (в дюймах)	3,976 inch
Ширина	1,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,063 inch
Масса нетто	24,8 g		

Общие данные

Вид защиты	IP20 в установленном состоянии	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 6032
Цветовой код	зеленый		

Данные о материалах

Группа изоляционного материала	II	Изоляционный материал	PA 66 GF 30
--------------------------------	----	-----------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-92
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-02-04

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	PCB Reference Layout
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	MB DEVICE MANUF. EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN

SAMPLE LP CH20M PPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

