

## IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

USB-вставки для FrontCom®

## Основные данные для заказа

Версия	Матрица USB, Розеточная вставка, тип AB
Заказ №	<a href="#">1131380000</a>
Тип	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
Кол.	10 Шт.

## IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 15,5 g

## Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C Влажность 0...93 % отн. влажность

## Общие данные

Соединение 1	USB A	Соединение 2	USB B
Описание артикула	Розеточная вставка, тип AB	Монтаж	Тип A-B
Цветовой код	черный	Влажность	0...93 % отн. влажность
Основной материал корпуса	PC UL 94 V0	Экранирование	Сплошной корпус 360°
Вид защиты	IP67, с корпусом	Циклы коммутации	≥ 1500

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-107 Сертификат № (cULus) E471884 Сертификат № (DNV) TAA000022B

## Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка (до 90 °C) 3 A Прочность изоляции ≥ 1000 MΩ  
Сопротивление контакта ≤ 30 mΩ Электрическая прочность, контакт / экран ≥ 500 В DC

## Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Важное примечание

Сведения об изделии USB-вставки для FrontCom®

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать  
UL File Number Search Сайт UL  
Сертификат № (cULus) E471884

**IE-BI-USB-AB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GL\\_FrontCom](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


**IE-BI-USB-AB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



## IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Плоский кабельный наконечник, розеточная часть

**Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

## Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9200520000</a>	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5
GTIN (EAN)	40322484 10361	mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
Кол.	100 шт.	