

## AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



Изображение аналогичное

Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

## Основные данные для заказа

Версия	Компактный корпус, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX зеленый, Концевая пластина, Ширина: 1.5 mm
Заказ №	<a href="#">1161290000</a>
Тип	AP MCZ1.5 GN 1670
GTIN (EAN)	4032248950355
Кол.	50 Шт.

## AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	55,85 мм	Высота (в дюймах)	2,199 inch
Ширина	1,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,059 inch
Длина	91 мм	Длина (в дюймах)	3,583 inch
Масса нетто	5,972 g		

## Общие данные

Вид защиты	IP20 в установленном состоянии	Рейка	TS 35
Способность к заливке	Да	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 6032
Цветовой код	зеленый		

## Данные о материалах

Группа изоляционного материала	I	Изоляционный материал	PA 66/6
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Сравнительный показатель пробоя (CTI)	600 ≤ CTI

## Классификации

ETIM 7.0	EC000886	ETIM 8.0	EC000886
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-19-06-02

## Свойства сборки

Количество полюсов	5
--------------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

**AP MCZ1.5 GN 1670**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

