

**SAI-M23-BE-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

Версия	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
Заказ №	<a href="#">1170020000</a>
Тип	SAI-M23-BE-6
GTIN (EAN)	4032248962020
Кол.	1 Шт.

## SAI-M23-BE-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	5 g
-------------	-----

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид соединения		Возможности кодировки для сигнальных вставок M23	Н-кодировка, N-кодировка, S-кодировка, X-кодировка, Y-кодировка, Z-кодировка
	Обжимное соединение		
Кодировка	нет	Количество полюсов	6
Номинальное напряжение	300 V	Номинальный ток	20 A
Номинальный ток	контакт 2 мм = 20 A	Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	> 1000

## Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23	ECLASS 14.0	27-44-02-23

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


**SAI-M23-BE-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Развод контактов




### Габаритный чертеж



#### Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact ø	mm	2	2	1	2	1	1	1	1.5



## SAI-M23-BE-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Обычный корпус



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

## Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-GS-11/17	Версия
Заказ №	<a href="#">1299390000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4050118097191	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-KS-7/12	Версия
Заказ №	<a href="#">1169900000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4032248961948	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-GS-7/12	Версия
Заказ №	<a href="#">1995840000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4032248926121	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-GSW-S-7/12	Версия
Заказ №	<a href="#">1169920000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4032248961986	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-KSW-7/12	Версия
Заказ №	<a href="#">1169930000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4032248961993	
Кол.	1 Шт.	

## ...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

## Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Версия
Заказ №	<a href="#">1203960000</a>	Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4
GTIN (EAN)	4050118000764	выемками
Кол.	1 Шт.	

## SAI-M23-BE-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## 2 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

## Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1170260000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Обжимной
GTIN (EAN)	4032248962099	контакт
Кол.	50 Шт.	

## Обычный корпус



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

## Основные данные для заказа

Тип	SAIE-M23-S-HW	Версия
Заказ №	<a href="#">1169990000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248962051	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAIE-M23-S-W	Версия
Заказ №	<a href="#">1169980000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248961962	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAIE-M23-S-VW	Версия
Заказ №	<a href="#">1169940000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248962013	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAIE-M23-S-RM	Версия
Заказ №	<a href="#">1169950000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248961092	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAIE-M23S-S-EM-M20	Версия
Заказ №	<a href="#">1373440000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4050118175028	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 Шт.	

## SAI-M23-BE-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

Тип	SAIE-M23-S-EM	Версия
Заказ №	<a href="#">1169970000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248961979	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 Шт.	