

**SAI-M23-GSW-L-7/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
Номер для заказа	<a href="#">1170280000</a>
Тип	SAI-M23-GSW-L-7/12
GTIN (EAN)	4032248962327
Кол.	1 Шт.

## SAI-M23-GSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	142 g
-------------	-------

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67, IP69K	Диаметр кабеля, макс.	12 мм
Диаметр кабеля, мин.	7 мм	Диапазон температур корпуса	-40...+125 °C
Основной материал корпуса	Медно-цинковый сплав	Степень загрязнения	3
Циклы коммутации	> 1000	Экранированное соединение	Да

## Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	f34fc414-7303-481d-8a96-44b52af18999

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## SAI-M23-GSW-L-7/12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## SAI-M23-GSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Вставки без контактов



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

## Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-SE-L-6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4170350000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962303	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-SE-L-4/4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4170380000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962518	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-BE-L-4/4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">41705810000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248925674	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-BE-L-6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4170370000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962266	
Кол.	1 Шт.	

# Cable connector

