


SAI-M23-SE-L-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Развод контактов

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Исполнение	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
Номер для заказа	1170350000
Тип	SAI-M23-SE-L-6
GTIN (EAN)	4032248962303
Кол.	1 Шт.

SAI-M23-SE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	8 g
-------------	-----

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид соединения	Обжимное соединение	Кодировка	нет
Количество полюсов	6	Номинальное напряжение	600 V
Номинальный ток	20 A	Номинальный ток	контакт 2 мм = 28 A
Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT	Степень загрязнения	3
Циклы коммутации	> 1000		

Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAI-M23-SE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Развод контактов



Габаритный чертеж



Technical data

		4/4		
No. of poles	5 + PE			
Number of contacts	6	4		4
Contact-ø	mm 2	1		2

6 times male, 2 mm

SAI-M23-SE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обычный корпус



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAIE-M23-L-W 25X25	Исполнение
Номер для заказа	4130330000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248962273	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAIE-M23-L-VW	Исполнение
Номер для заказа	4130300000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248962341	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAIE-M23-L-EM	Исполнение
Номер для заказа	4130320000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248962419	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAIE-M23-L-HW	Исполнение
Номер для заказа	4130340000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248962297	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAIE-M23-L-RM	Исполнение
Номер для заказа	4130310000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Встраиваемый
GTIN (EAN)	4032248962358	штекер, Пустой корпус
Кол.	1 Шт.	

...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Исполнение
Номер для заказа	4033840000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов и контактов питания
GTIN (EAN)	4032248986934	
Кол.	1 Шт.	

SAI-M23-SE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обычный корпус



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KS-L-7/12	Исполнение
Номер для заказа	4130270000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4032248962259	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-GS-L-7/12	Исполнение
Номер для заказа	41305800000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4032248925667	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-GS-L-11/17	Исполнение
Номер для заказа	4130130000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4050118246193	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-GSW-L-7/12	Исполнение
Номер для заказа	4130280000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4032248962327	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-KSW-L-7/12	Исполнение
Номер для заказа	4130290000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
GTIN (EAN)	4032248962242	
Кол.	1 Шт.	

2 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Исполнение
Номер для заказа	4130410000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Обжимной контакт
GTIN (EAN)	4032248962525	
Кол.	50 Шт.	

SAI-M23-SE-L-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Тип	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Исполнение
Номер для заказа	40400000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Обжимной
GTIN (EAN)	4032248962365	контакт
Кол.	50 Шт.	