

SKMUS M16-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, M16, 2.2 mm, Нержавеющая сталь 1.4404
Номер для заказа	1185680000
Тип	SKMUS M16-W
GTIN (EAN)	4050118269956
Кол.	240 Шт.

SKMUS M16-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	3,2 мм	Высота (в дюймах)	0,126 inch
Масса нетто	4 g		

Общие данные

Галогены	без содержания галогенов	Длина резьбы	2,2 мм
Кабельные вводы	M 16	Материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Размер под ключ 1	20 мм	Резьба (внутренняя)	M 16
Резьба (наружная)	M16	Толщина	2,8 мм
Шаг резьбы	1,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format