

**VPS M20-EX W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Заглушки серии VP предлагают способ заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | VP (Klippon Ex, заглушка с грибообразной головкой), Заглушка, прямой, M 20 x 1,5, 16 mm, Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Заказ №    | <a href="#">1188700000</a>  |
| Тип        | VPS M20-EX W  |
| GTIN (EAN) | 4050118078138   |
| Кол.       | 24 Шт.  |

## VPS M20-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                       |         |                      |            |
|-----------------------|---------|----------------------|------------|
| Высота                | 21,5 мм | Высота (в дюймах)    | 0,846 inch |
| Ширина                | 27 мм   | Ширина (в дюймах)    | 1,063 inch |
| Длина                 | 21,5 мм | Длина (в дюймах)     | 0,846 inch |
| Диаметр               | 20 мм   | Толщина стенок, мин. | 0,5 мм     |
| Толщина стенок, макс. | 15 мм   | Масса нетто          | 50 g       |

## Температуры

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Рабочая температура | -50 °C... 120 °C |
|---------------------|------------------|

## Номер сертификата кабельного ввода

|  |                    |  |   |
|--|--------------------|--|---|
| Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)  | TÜV IT 16ATEX 059X | Номер сертификата кабельного ввода (CCC) | 2020322313000069                                    |
| Номер сертификата кабельного ввода (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X | Обозначение                              | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
| Сертификат № (IECEX)                       | IECEXTPS16.0004X   |  |   |

## Общие данные

|                                |  |                       |   |
|--------------------------------|--|-----------------------|---|
| Вид взрывозащиты               | Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность | Вид защиты            | IP66, IP68  |
| Галогены                       | без содержания галогенов                             | Диаметр головки       | 27 мм   |
| Диаметр уплотнительного кольца | 20 мм  | Длина резьбы          | 16 мм   |
| Кабельные вводы                | M 20   | Материал              | Нержавеющая сталь 1.4404  |
| Момент затяжки                 | 40 Nm  | Нормы                 | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
| Резьба (наружная)              | M 20 x 1,5   | Силикон               | Да  |
| Ударопрочность                 | 7.00 Дж  | Указания по установке | См инструкции по сборке   |
| Уплотнительное кольцо          | Силикон  | Шаг резьбы            | 1,5 мм  |
| Шестигранное углубление        | 10 мм  |                       |   |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |             |             |

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC                  | /                            |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |

## VPS M20-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

- [ATEX certification](#)
- [IEC Ex certification](#)
- [CCC approval of Cable glands](#)
- [CE Declaration of conformity](#)
- [CE Declaration of conformity](#)

Технические данные

- [CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

- [Notice of installation](#)

Каталог

- [Catalogues in PDF-format](#)

## VPS M20-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Нейлоновая плоская шайба - GWDR



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Тип        | GWDR M20-W                 | Версия                   |
| Заказ №    | <a href="#">1185610000</a> | закрытый, М 20, Нейлон 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078305              |                          |
| Кол.       | 100 шт.                    |                          |

## Контргайки из нержавеющей стали, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SKMUS M20-W                | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1185690000</a> | SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, М 20, 2.2 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118233742              | Нержавеющая сталь 1.4404                                       |
| Кол.       | 240 шт.                    |  |