

VGM25-MS68 11-20 BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, Латунь никелированная
Номер для заказа	1193600000
Тип	VGM25-MS68 11-20 BG
GTIN (EAN)	4032248976560
Кол.	50 Шт.

VGM25-MS68 11-20 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	36,5 мм	Длина (в дюймах)	1,437 inch
Масса нетто	70 g		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 130 °C
------------------------	-------------------

Общие данные

Вид защиты	IP68 — 15 бар	Длина резьбы	7,5 мм
Кабельные вводы	M 25	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал	Латунь никелированная	Нормы	EN 45545-2:2013
Размер под ключ	30 мм	Резьба (наружная)	M 25
Уплотнительное кольцо	NBR		

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN