

## КТВ МН 403015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Корпуса семейства Klippon® TB обеспечивают превосходные рабочие характеристики, даже в самых тяжелых промышленных условиях. Кроме того, они соответствуют более жестким требованиям потенциально взрывоопасных атмосфер, встречающихся, в особенности, в перерабатывающей и энергетической промышленности. Корпуса новой серии Klippon® TB МН предлагают дальнейшие усовершенствования продуктовой линейки, уже успевшей занять лидирующее положение на рынке.

Корпуса серии Klippon® TB МН обладают следующими преимуществами:

- Предлагаются в 15 размерах и с 3 стандартными значениями глубины
- Оснащены панелями муфт кабельного ввода (до 4 шт.)
- Уплотнение имеет защиту от сжатия
- Полностью съемное ушко для навесного замка
- Фиксация крышки за пределами герметичной зоны
- Улучшенные температурные характеристики
- Класс защиты IP66/IP67
- Полностью съемная крышка без использования инструмента
- Штырь заземления в крышке и основании корпуса
- Приваренная монтажная опора
- Международные сертификаты

## Основные данные для заказа

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Klippon TB МН (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 400 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 150 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |
| Номер для заказа | <a href="#">1194940000</a>  |
| Тип              | КТВ МН 403015 S4E4  |
| GTIN (EAN)       | 4032248977833   |
| Кол.             | 1 Шт.   |

## КТВ МН 403015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                         |          |                         |             |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| Глубина                 | 150 мм   | Глубина (дюймов)        | 5,905 inch  |
| Высота                  | 400 мм   | Высота (в дюймах)       | 15,748 inch |
| Ширина                  | 300 мм   | Ширина (в дюймах)       | 11,811 inch |
| Размеры крепежа, высота | 247 мм   | Размеры крепежа, ширина | 356 мм      |
| Масса нетто             | 10 500 g |                         |             |

## Температуры

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Рабочая температура | Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация) | Эксплуатация при температуре более чем 105 °C защита IP ограничивается IP66. |
| -60 °C...135 °C     |   |  |

## Заземление корпуса

|                       |   |                       |   |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| Масса, корпус, внутр. | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке. | Масса, корпус, крышка | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке. |
| Масса, корпус, наруж. | Сплошная шпилька заземления M10 на корпусе                                  |                       |   |

## Кабельные вводы, левосторонние

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 29 | M16 | 16 |
| M20 | 13 | M25 | 6  |
| M32 | 5  | M40 | 4  |
| M50 | 3  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## Кабельный ввод справа

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 29 | M16 | 16 |
| M20 | 13 | M25 | 6  |
| M32 | 5  | M40 | 4  |
| M50 | 3  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## Монтаж вертикальный

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x30 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x24 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x59 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x18 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x49 | WDU 6 / ZDU 6   | 1x37 |

## Монтаж горизонтальный

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x19 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x39 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x11 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 3x32 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x24 |

## КТВ МН 403015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Номер сертификата корпуса

|   |  |
|---|--|
| Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) | DE PS261X 160412 001ISS02  |
| Номер сертификата (INMETRO)                                     | IEX13.0006U  |
| Номер сертификата UL для обычных зон                            | E243298  |
| Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)                        | IBExU14ATEX1028 U  |
| Номер сертификата пустого корпуса (IECEX)                       | IECEX IBE 14.0004U   |
| Номер сертификата соединительной коробки (AEx)                  | E223792  |
| Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)                | IECEX IBE 14.0013  |
| Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA)                | 16-AV4BO-0245X   |
| Номер сертификата соединительной коробки (UL)                   | E223792  |
| Сертификат № (ATEX)   | PTB11ATEX2019  |
| Сертификат № (IECEX)  | IECEXPTB11.0071  |
| Условия утверждения   | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |

|  |   |
|--|---|
| Номер сертификата (CCOE)                                 | P461058_1                                   |
| Номер сертификата UL 508A                                | E223801                                     |
| Номер сертификата UL для опасных зон                     | E223792                                     |
| Номер сертификата пустого корпуса (ECAS)                 | <b>21-09-25241/</b><br><b>E21-09-053807</b> |
| Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)              | LMP 21.0016U                                |
| Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)          | IBExU14ATEX1050                             |
| Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)       | LMP 21.0017                                 |
| Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI)         | 2020322303003289                            |
| Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) | DE PS261X 160309 001ISS03                   |
| Сертификат № (DNV)                                       | TAE000013S                                  |
| Сертификат № (cULus)                                     | E243298                                     |

## КТВ МН 403015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Общие данные

|  |   |                                  |  |
|--|---|----------------------------------|--|
| Вид защиты                             | IP66, IP67  | Габаритные размеры               | 422 x 381 x 165  |
| Класс защиты (UL)                      | Тип 3, Тип 4X, Тип 12   | Количество крепежных болтов      | 4  |
| Крепление корпуса                      | 4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)  | Крышка                           | Да   |
| Макс нагрузка                          | 48 кг   | Материал                         | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)   |
| Материал уплотнения фланцевой пластины | Силикон   | Момент затяжки для винтов крышки | 2,5 Nm   |
| Монтаж фланцевой пластины              | Винты М6 с шестигранной головкой SW10   | Монтажное крепление              | 4,6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой М6                                   |
| Нормы                                  | DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Отверстие для доступа, высота    | 347 мм   |
| Отверстие для доступа, ширина          | 241 мм  | Поверхность                      | электрополировка   |
| Позиция с заземлением                  | Корпус, сторона С   | Прикрепление крышки              | 4 шарнирных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10      |
| Применение                             | Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри                          | Примечание: степень защиты       | В случае использования при температурах выше 105 °C защита ограничена классом IP 66. |
| Рабочая температура, макс.             | 135 °C  | Рабочая температура, мин.        | -60 °C   |
| Размер коробки                         | 490x550x240   | Размер под ключ                  | 10 мм  |
| Толщина материала - корпус             | 1,5 мм  | Толщина материала - крышка       | 1,5 мм   |
| Толщина материала - розеточная часть   | 3 мм  | Угловая крыка                    | 130 °  |
| Ударопрочность                         | 7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение   | Уплотняющий материал             | Силикон  |
| Фланцевая пластина                     | Да  | Фланцевые пластины               | снизу, сверху, слева, справа   |

## Резьбовое соединение сверху / внизу

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 23 | M16 | 13 |
| M20 | 11 | M25 | 5  |
| M32 | 4  | M40 | 3  |
| M50 | 3  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

Дата создания 23 мая 2024 г. 23:47:15 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КТВ МН 403015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL         |
| Сертификат № (cULus)  | E243298         |

**КТВ МН 403015 S4E4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Загрузки**

|  |   |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure</a><br><a href="#">CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure</a><br><a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1028U</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1050</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0004U</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0013</a><br><a href="#">TAE000013S</a><br><a href="#">GYJ14.1310X</a><br><a href="#">IECEXPTB11.0071</a><br><a href="#">PTB11ATEX2019</a><br><a href="#">16-AV4BO-245X</a><br><a href="#">P4610581_1</a><br><a href="#">24-01-100099/E24-01-102546/NB10</a><br><a href="#">LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS</a><br><a href="#">CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB</a><br><a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Тендерные спецификации                           | <a href="#">Klippon TB MH 403015 S4E4_1194940000_DE</a><br><a href="#">Klippon TB MH 403015 S4E4_1194940000_EN</a><br><a href="#">Klippon TB MH 403015 S4E4_1194940000_NL</a>   |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>  |
| Каталог  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Брошюры  | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">FL WIND 2012 EN</a><br><a href="#">FL APPL PROCESS EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a>   |


**KTB MH 403015 S4E4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## КТВ МН 403015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Держатель этикеток типа

**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Держатель шильдика**

Для наглядной установки необходимых и дополнительных шильдиков доступны держатели шильдиков в различных исполнениях.

## Основные данные для заказа

|                  |                              |   |
|------------------|------------------------------|---|
| Тип              | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R      | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40501320000</a>  | Klirron TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,                              |
| GTIN (EAN)       | 4050118070101                | Заклепочное, Высота: 70 мм, Ширина: 70 мм, Глубина: 20 мм,                          |
| Кол.             | 1 Шт.                        | Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный     |
| Тип              | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R      | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">405017640000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,                              |
| GTIN (EAN)       | 4050118070354                | Заклепочное, Высота: 25 мм, Ширина: 141 мм, Глубина: 16.5                           |
| Кол.             | 1 Шт.                        | мм, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |
| Тип              | TPSDHA KTB 130X50 S2 R       | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">405013450000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,                              |
| GTIN (EAN)       | 4050118073621                | Заклепочное, Высота: 50 мм, Ширина: 171 мм, Глубина: 16.5                           |
| Кол.             | 1 Шт.                        | мм, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |



## КТВ МН 403015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)



**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Дождевые кожухи**

Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополнительную защиту корпуса на случай, если последний устанавливается в особых климатических условиях, например, при повышенном уровне осадков или повышенном солнечном излучении.

## Основные данные для заказа

|                  |                              |  |
|------------------|------------------------------|--|
| Тип              | КТВ RNHD 403015 S4E R        | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">403014170000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота:   |
| GTIN (EAN)       | 4050118117479                | 53.4 mm, Ширина: 305 mm, Глубина: 160.5 mm, Материал:          |
| Кол.             | 1 Шт.                        | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |

## Нержавеющая сталь 1.4301



**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Дождевые кожухи**

Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополнительную защиту корпуса на случай, если последний устанавливается в особых климатических условиях, например, при повышенном уровне осадков или повышенном солнечном излучении.

## Основные данные для заказа

|                  |                              |   |
|------------------|------------------------------|---|
| Тип              | КТВ RNHD 403015 R            | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">403014300000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота:          |
| GTIN (EAN)       | 4050118071962                | 53.4 mm, Ширина: 305 mm, Глубина: 160.5 mm, Материал:                 |
| Кол.             | 1 Шт.                        | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |

## КТВ МН 403015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Монтажный материал

**Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе**

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

**Монтаж наборов деталей**

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

**Набор для крепления меток SD** требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

**Универсальный крепежный набор TPSD** разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | SD FIXING SET               | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">405200000</a>   | Klirron TB (Terminal Box), Набор для крепления                                   |
| GTIN (EAN)       | 4050118075472               | идентификационной таблички, Высота: 12 mm, Ширина:                               |
| Кол.             | 1 Шт.                       | 12 mm, Глубина: 16.4 mm, Материал: Нержавеющая сталь, необработанный, серебряный |
| Тип              | TPSD FIXING SET KTB         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4052190000</a>  | Klirron TB (Terminal Box), Набор крепежных деталей для типовой                   |
| GTIN (EAN)       | 4050118043969               | пластины, Материал: Нержавеющая сталь, необработанный, серебряный                |
| Кол.             | 1 Шт.                       |  |
| Тип              | FKSC M6X8 D9/SW3            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40082600000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Крепежный винт, Материал: Сталь                       |
| GTIN (EAN)       | 4008190058258               |  |
| Кол.             | 50 Шт.                      |  |

## КТВ МН 403015 S4E4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Глубина: 15 мм



## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | TS35X15 ST KTB4030 VER     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6090073116</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 345 mm, без |
| GTIN (EAN)       | 4064675340706              | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол.             | 20 Шт.                     | покрытием и пассивированный                             |
| Тип              | TS35X15 ST KTB4030 HOR     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6090073115</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 239 mm, без |
| GTIN (EAN)       | 4064675340683              | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол.             | 20 Шт.                     | покрытием и пассивированный                             |

## Заземляющая лента

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klippon® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой области применения.

Предлагаются следующие варианты:

- Уплотнительные элементы
- Держатель документа
- Шпилька заземления
- Фланцевые пластины
- Монтажный материал
- Монтажные пластины
- Защитные козырьки от дождя
- Распорка
- Клеммные рейки
- Держатель этикеток типа

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">2435490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Заземляющая лента, Винтовое, |
| GTIN (EAN)       | 4050118487206              | Материал: Сталь, зеленый/желтый                         |
| Кол.             | 1 Шт.                      |   |

## КТВ МН 403015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Gland plates with earthing studs

**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | КТВ GP 403015 CD S4 PE     | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4053330000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 348 mm,               |
| GTIN (EAN)       | 4050118404135              | Ширина: 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: слева,                |
| Кол.             | 1 шт.                      | справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |
| Тип              | КТВ GP 403015 AB S4 PE     | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4053320000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 294 mm,               |
| GTIN (EAN)       | 4050118403879              | Ширина: 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: сверху,               |
| Кол.             | 1 шт.                      | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный  |

## Пластины вводов, изготовленные из нержавеющей стали – 6 мм

**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | КТВ GP 403015 AB S4 6MM     | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40566430000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 294 mm,               |
| GTIN (EAN)       | 4050118093834               | Ширина: 117 mm, Глубина: 6 mm, Фланцевые пластины: сверху,               |
| Кол.             | 1 шт.                       | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный  |
| Тип              | КТВ GP 403015 CD S4 6MM     | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40566440000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 348 mm,               |
| GTIN (EAN)       | 4050118095869               | Ширина: 117 mm, Глубина: 6 mm, Фланцевые пластины: слева,                |
| Кол.             | 1 шт.                       | справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |

## КТВ МН 403015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## 400 x 300mm



### Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klipron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

### Монтажные пластины

Монтажные пластины с или без схемы расположения отверстий, для продольного и поперечного крепления монтажных реек или компонентов непосредственно на монтажной пластине.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | КТВ MOPL 4030 MSZN H        | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40302420000</a> | Klipron TB (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми       |
| GTIN (EAN)       | 4050118403268               | отверстиями, Высота: 345 mm, Ширина: 239 mm, Глубина: 1.5 mm, |
| Кол.             | 1 шт.                       | Материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный            |
| Тип              | КТВ MOPL 4030 MSZN          | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40303980000</a> | Klipron TB (Terminal Box), Монтажная панель, Высота: 345 mm,  |
| GTIN (EAN)       | 4050118028584               | Ширина: 239 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Сталь листовая,    |
| Кол.             | 1 шт.                       | оцинкованный, серебряный                                      |
| Тип              | КТВ MOPL 4030 S2N           | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40303850000</a> | Klipron TB (Terminal Box), Монтажная панель, Высота: 345 mm,  |
| GTIN (EAN)       | 4050118028454               | Ширина: 239 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Нержавеющая        |
| Кол.             | 1 шт.                       | сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный                |
| Тип              | КТВ MOPL 4030 S2N H         | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40307690000</a> | Klipron TB (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми       |
| GTIN (EAN)       | 4050118049350               | отверстиями, Высота: 345 mm, Ширина: 239 mm, Глубина: 1.5 mm, |
| Кол.             | 1 шт.                       | Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный,     |
|                  |                             | серебряный  |

## Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | GFSC M5X10 TX20 SET         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40304150000</a> | Klipron EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 |
| GTIN (EAN)       | 4050118063820               | mm, Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Материал: Сталь,    |
| Кол.             | 1 шт.                       |  |

## КТВ МН 403015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и  
пассивированный, серебряный

## Gland plates without earthing studs



### Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

#### Фланцы

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | КТВ GP 403015 CD S4         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40301040000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 348 mm,               |
| GTIN (EAN)       | 4050118071696               | Ширина: 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: слева,                |
| Кол.             | 1 шт.                       | справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |

---

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | КТВ GP 403015 AB S4         | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40301030000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 294 mm,              |
| GTIN (EAN)       | 4050118072013               | Ширина: 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: сверху,              |
| Кол.             | 1 шт.                       | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |

## Держатель документа



### Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

#### Держатели документов

Держатели документов для правильного хранения документации в корпусе

## Основные данные для заказа

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | DOHA KTB A6 S2 R            | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40302780000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Держатель документа, Заклепочное,          |
| GTIN (EAN)       | 4050118045512               | Высота: 110 mm, Ширина: 130 mm, Глубина: 20 mm, Материал:             |
| Кол.             | 1 шт.                       | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |

## КТВ МН 403015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Глубина: 7,5 мм



## Основные данные для заказа

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | TS35X7.5 ST KTB4030 HOR     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">41920006723</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 239 мм, без  |
| GTIN (EAN)       | 4050118652918               | продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |
| Тип              | TS35X7.5 ST KTB4030 VER     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">41920006712</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 345 мм, без  |
| GTIN (EAN)       | 4050118652857               | продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол.             | 20 Шт.                      |   |

## Болт заземления

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Болт заземления**

Болт заземления для замены в качестве комплектного компонента, в двух вариантах – из латуни и нержавеющей стали.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4192690000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Болт заземления, прочее, Высота: 21 |
| GTIN (EAN)       | 4032248974658              | мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм, Материал: Нержавеющая     |
| Кол.             | 1 Шт.                      | сталь 1.4404, необработанный, серебряный                       |
| Тип              | PEBZ M10 KTB BR SET        | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4192680000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Болт заземления, прочее, Высота: 21 |
| GTIN (EAN)       | 4032248974641              | мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм, Материал: Латунь,         |
| Кол.             | 1 Шт.                      | необработанный, серебряный                                     |