

## КТВ FS 352620 S4E1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Корпуса семейства Klippon® TB обеспечивают превосходные рабочие характеристики, даже в самых тяжелых промышленных условиях. Кроме того, они соответствуют более жестким требованиям потенциально взрывоопасных атмосфер, встречающихся в перерабатывающей и энергетической промышленности. Корпуса новой серии Klippon® TB FS предлагают дальнейшие усовершенствования продуктовой линейки, уже успевшей занять лидирующее положение на рынке.

Корпуса серии Klippon® TB FS обладают следующими преимуществами:

- Предлагаются в 12 размерах и с 3 стандартными значениями глубины
- Оснащены панелями муфт кабельного ввода (до 4 шт.)
- Уплотнение имеет защиту от сжатия
- Фиксация крышки за пределами герметичной зоны
- Улучшенные температурные характеристики
- Класс защиты IP66/IP67
- Штырь заземления в крышке и основании корпуса
- Приваренная монтажная опора

## Основные данные для заказа

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 350 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |
| Номер для заказа | <a href="#">1195960000</a>  |
| Тип              | КТВ FS 352620 S4E1  |
| GTIN (EAN)       | 4032248978816   |
| Кол.             | 1 Шт.   |

## КТВ FS 352620 S4E1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                         |         |                         |             |
|-------------------------|---------|-------------------------|-------------|
| Глубина                 | 200 мм  | Глубина (дюймов)        | 7,874 inch  |
| Высота                  | 350 мм  | Высота (в дюймах)       | 13,78 inch  |
| Ширина                  | 260 мм  | Ширина (в дюймах)       | 10,236 inch |
| Размеры крепежа, высота | 250 мм  | Размеры крепежа, ширина | 286 мм      |
| Масса нетто             | 7 910 g |                         |             |

## Температуры

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Рабочая температура | Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация) | Эксплуатация при температуре более чем 105 °C защита IP ограничивается IP66. |
| -60 °C...135 °C     |   |  |

## Заземление корпуса

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Масса, корпус, внутр. | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке., Сплошная шпилька заземления M10 на корпусе |
|-----------------------|---|

## Кабельные вводы, левосторонние

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 26 |
| M20 | 17 | M25 | 14 |
| M32 | 7  | M40 | 6  |
| M50 | 3  | M63 | 2  |
| M75 | 2  |     |    |

## Кабельный ввод справа

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 26 |
| M20 | 17 | M25 | 14 |
| M32 | 7  | M40 | 6  |
| M50 | 3  | M63 | 2  |
| M75 | 2  |     |    |

## Монтаж вертикальный

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x27 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x22 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x53 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x15 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 1x44 | WDU 6 / ZDU 6   | 1x33 |

## Монтаж горизонтальный

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x17 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x14 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x34 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x11 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x29 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x22 |

## КТВ FS 352620 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Номер сертификата корпуса

|   |                                       |  |  |
|---|---------------------------------------|--|--|
| Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) | DE PS261X 160412 001ISS02             | Номер сертификата (INMETRO)                      | IEX17.0021   |
| Номер сертификата UL 508A                                       | E223801                               | Номер сертификата UL для обычных зон             | E243298  |
| Номер сертификата UL для опасных зон                            | E223792                               | Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)         | IBExU14ATEX1028 U  |
| Номер сертификата пустого корпуса (ECAS)                        | <b>21-09-25241/<br/>E21-09-053807</b> | Номер сертификата пустого корпуса (IECEX)        | IECEX IBE 14.0004U   |
| Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)                     | LMP 21.0016U                          | Номер сертификата соединительной коробки (AEx)   | E223792  |
| Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)                 | IBExU14ATEX1050                       | Номер сертификата соединительной коробки (IECEX) | IECEXIBE14.0013  |
| Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)              | LMP 21.0017                           | Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X   |
| Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI)                | 2020322303003289                      | Номер сертификата соединительной коробки (UL)    | E223792  |
| Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия)        | DE PS261X 160309 001ISS03             | Сертификат № (ATEX)                              | KEMA10ATEX0048   |
| Сертификат № (DNV)  | TAE000013S                            | Сертификат № (IECEX)                             | IECEXKEM10.0015U   |
| Сертификат № (cULus)  | E256877                               | Условия утверждения                              | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |

## КТВ FS 352620 S4E1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Общие данные

|                                      |  |                                  |   |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| Вид защиты                           | IP66, IP67   | Габаритные размеры               | 361 x 311 x 208,5   |
| Класс защиты (UL)                    | Типе 3, Типе 4X, Типе 12   | Количество крепежных болтов      | 4   |
| Крепление корпуса                    | 4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)   | Макс нагрузка                    | 36 кг   |
| Материал                             | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)   | Момент затяжки для винтов крышки | 2,5 Nm  |
| Монтаж фланцевой пластины            | Винты M6 с шестигранной головкой SW10  | Монтажное крепление              | 4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6                                    |
| Нормы                                | DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Отверстие для доступа, высота    | 320 мм  |
| Отверстие для доступа, ширина        | 230 мм   | Поверхность                      | электрополировка  |
| Позиция с заземлением                | Корпус, сторона C  | Прикрепление крышки              | Шестигранный болт с резьбой M6 и размером под ключ SW10                               |
| Применение                           | Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри | Примечание: степень защиты       | В случае использования при температурах свыше 105 °C защита ограничена классом IP 66. |
| Рабочая температура, макс.           | 135 °C   | Рабочая температура, мин.        | -60 °C  |
| Размер коробки                       | 450x510x290  | Размер под ключ                  | 10 мм   |
| Толщина материала - корпус           | 1,5 мм   | Толщина материала - крышка       | 1,5 мм  |
| Толщина материала - розеточная часть | 3 мм   | Ударопрочность                   | 7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение   |
| Уплотняющий материал                 | Силикон  | Фланцевая пластина               | Да  |
| Фланцевые пластины                   | снизу  |                                  |   |

## Резьбовое соединение сверху / внизу

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 33 | M16 | 22 |
| M20 | 14 | M25 | 12 |
| M32 | 6  | M40 | 5  |
| M50 | 2  | M63 | 2  |
| M75 | 1  |     |    |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

Дата создания 4 июля 2024 г. 20:32:35 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КТВ FS 352620 S4E1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Сертификаты

Сертификаты



UL File Number Search

Сайт UL

Сертификат № (cULus)

E256877

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure](#)  
[CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure](#)  
[Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06](#)  
[IBEXU14ATEX1028U](#)  
[IBEXU14ATEX1050](#)  
[IECEXIBE14.0004U](#)  
[IECEXIBE14.0013](#)  
[TAE000013S](#)  
[GYJ14.1310X](#)  
[IECEXPTB11.0071](#)  
[PTB11ATEX2019](#)  
[16-AV4BO-245X](#)  
[P4610581\\_1](#)  
[24-01-100099/E24-01-102546/NB10](#)  
[LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS](#)  
[CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB](#)  
[CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB](#)  
[EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03](#)  
[DoM Railway applications - Fire protection on railway vehicles](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Тендерные спецификации

[Klippon TB FS 352620 S4E1\\_1195960000\\_DE](#)  
[Klippon TB FS 352620 S4E1\\_1195960000\\_EN](#)  
[Klippon TB FS 352620 S4E1\\_1195960000\\_NL](#)

Пользовательская документация

[Assembly guidelines - empty enclosures](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[MB OVERV. PROCESS WD DE](#)  
[MB KLIPPON ENCL.TECN EN](#)  
[MB PROCESS EN](#)  
[FL WIND 2012 EN](#)  
[FL APPL PROCESS EN](#)  
[FL SHIPBUILDING 2016 EN](#)  
[FL RAILWAY 2014 EN](#)  
[PI KLIPPON TB MH QL EN](#)


**KTB FS 352620 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## КТВ FS 352620 S4E1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Gland plates without earthing studs

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | КТВ GP 352620 AB S4        | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4331010000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 250 mm,              |
| GTIN (EAN)       | 4050118071795              | Ширина: 167 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: сверху,              |
| Кол.             | 1 шт.                      | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |

## Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Дождевые кожухи**

Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополнительную защиту корпуса на случай, если последний устанавливается в особых климатических условиях, например, при повышенном уровне осадков или повышенном солнечном излучении.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | КТВ RNHD XX2620 S4E R       | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">43314150000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота:   |
| GTIN (EAN)       | 4050118117516               | 55.9 mm, Ширина: 265 mm, Глубина: 211.2 mm, Материал:          |
| Кол.             | 1 шт.                       | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |

## КТВ FS 352620 S4E1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Нержавеющая сталь 1.4301

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Дождевые кожухи**

Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополнительную защиту корпуса на случай, если последний устанавливается в особых климатических условиях, например, при повышенном уровне осадков или повышенном солнечном излучении.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | КТВ RNHD 352620 R          | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4061420000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота:          |
| GTIN (EAN)       | 4050118072099              | 55.9 mm, Ширина: 265 mm, Глубина: 211.2 mm, Материал:                 |
| Кол.             | 1 Шт.                      | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |

## Глубина: 15 мм



## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | TS35X15 ST KTB3526 HOR     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4060073113</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 199 mm, без |
| GTIN (EAN)       | 4064675340669              | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол.             | 20 Шт.                     | покрытием и пассивированный                             |
| Тип              | TS35X15 ST KTB3526 VER     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4060073114</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 295 mm, без |
| GTIN (EAN)       | 4064675340676              | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол.             | 20 Шт.                     | покрытием и пассивированный                             |



## КТВ FS 352620 S4E1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Пластины вводов, изготовленные из нержавеющей стали – 6 мм

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | КТВ GP 352620 AB S4 6MM    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4256410000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 250 mm,              |
| GTIN (EAN)       | 4050118093810              | Ширина: 167 mm, Глубина: 6 mm, Фланцевые пластины: сверху,              |
| Кол.             | 1 Шт.                      | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |

## Держатель этикеток типа

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Держатель шильдика**

Для наглядной установки необходимых и дополнительных шильдиков доступны держатели шильдиков в различных исполнениях.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4257640000</a>  | Klirron TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,                              |
| GTIN (EAN)       | 4050118070354               | Заклепочное, Высота: 25 mm, Ширина: 141 mm, Глубина: 16.5                           |
| Кол.             | 1 Шт.                       | mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |
| Тип              | TPSDHA KTB 130X50 S2 R      | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">42583450000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,                              |
| GTIN (EAN)       | 4050118073621               | Заклепочное, Высота: 50 mm, Ширина: 171 mm, Глубина: 16.5                           |
| Кол.             | 1 Шт.                       | mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |
| Тип              | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4259320000</a>  | Klirron TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,                              |
| GTIN (EAN)       | 4050118070101               | Заклепочное, Высота: 70 mm, Ширина: 70 mm, Глубина: 20 mm,                          |
| Кол.             | 1 Шт.                       | Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный     |

## КТВ FS 352620 S4E1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Глубина: 7,5 мм



## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | TS35X7.5 ST KTB3526 HOR    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4030006721</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 199 мм, без  |
| GTIN (EAN)       | 4050118652895              | продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |
| Тип              | TS35X7.5 ST KTB3526 VER    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4030006711</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 295 мм, без  |
| GTIN (EAN)       | 4050118652840              | продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |

## Болт заземления

**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Болт заземления**

Болт заземления для замены в качестве комплектного компонента, в двух вариантах – из латуни и нержавеющей стали.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | PEBZ M10 KTB BR SET        | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4032680000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Болт заземления, прочее, Высота: 21 |
| GTIN (EAN)       | 4032248974641              | мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм, Материал: Латунь,         |
| Кол.             | 1 Шт.                      | необработанный, серебряный                                     |
| Тип              | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4032690000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Болт заземления, прочее, Высота: 21 |
| GTIN (EAN)       | 4032248974658              | мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм, Материал: Нержавеющая     |
| Кол.             | 1 Шт.                      | сталь 1.4404, необработанный, серебряный                       |

## КТВ FS 352620 S4E1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Заземляющая лента

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klippon® ТВ позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой области применения.

Предлагаются следующие варианты:

- Уплотнительные элементы
- Держатель документа
- Шпилька заземления
- Фланцевые пластины
- Монтажный материал
- Монтажные пластины
- Защитные козырьки от дождя
- Распорка
- Клеммные рейки
- Держатель этикеток типа

## Основные данные для заказа

|                  |                           |   |
|------------------|---------------------------|---|
| Тип              | PECD WIRE 6/200/D6 SET    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">405490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Заземляющая лента, Винтовое, |
| GTIN (EAN)       | 4050118487206             | Материал: Сталь, зеленый/желтый                         |
| Кол.             | 1 Шт.                     |   |

## Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | GFSC M5X10 TX20 SET        | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4041150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 |
| GTIN (EAN)       | 4050118063820              | мм, Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Материал: Сталь,    |
| Кол.             | 1 Шт.                      | оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и      |
|                  |                            | пассивированный, серебряный                              |

## КТВ FS 352620 S4E1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## 350 x 260mm

**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Монтажные пластины**

Монтажные пластины с или без схемы расположения отверстий, для продольного и поперечного крепления монтажных реек или компонентов непосредственно на монтажной пластине.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | КТВ MOPL 3526 MSZN         | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4183970000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Монтажная панель, Высота: 295 mm,  |
| GTIN (EAN)       | 4050118028577              | Ширина: 199 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Сталь листовая,    |
| Кол.             | 1 Шт.                      | оцинкованный, серебряный                                      |
| Тип              | КТВ MOPL 3526 S2N          | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4183840000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Монтажная панель, Высота: 295 mm,  |
| GTIN (EAN)       | 4050118028447              | Ширина: 199 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Нержавеющая        |
| Кол.             | 1 Шт.                      | сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный                |
| Тип              | КТВ MOPL 3526 S2N H        | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4257680000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми       |
| GTIN (EAN)       | 4050118049282              | отверстиями, Высота: 295 mm, Ширина: 199 mm, Глубина: 1.5 mm, |
| Кол.             | 1 Шт.                      | Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный,     |
|                  |                            | серебряный  |
| Тип              | КТВ MOPL 3526 MSZN H       | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4252310000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми       |
| GTIN (EAN)       | 4050118403633              | отверстиями, Высота: 295 mm, Ширина: 199 mm, Глубина: 1.5 mm, |
| Кол.             | 1 Шт.                      | Материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный            |

## КТВ FS 352620 S4E1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Аксессуары

## Gland plates with earthing studs



### Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

### Фланцы

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | КТВ GP 352620 AB S4 PE     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4033230000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 250 mm,              |
| GTIN (EAN)       | 4050118403985              | Ширина: 167 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: сверху,              |
| Кол.             | 1 шт.                      | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |

## Монтажный материал



### Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

### Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

**Набор для крепления меток SD** требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

### Универсальный крепежный набор TPSD

разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | SD FIXING SET              | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4035200000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Набор для крепления     |
| GTIN (EAN)       | 4050118075472              | идентификационной таблички, Высота: 12 mm, Ширина: |
| Кол.             | 1 шт.                      |  |

## КТВ FS 352620 S4E1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

12 mm, Глубина: 16.4 mm, Материал: Нержавеющая сталь,  
необработанный, серебряный

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | FKSC M6X8 D9/SW3           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4052600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Крепежный винт, Материал: Сталь |
| GTIN (EAN)       | 4008190058258              |  |
| Кол.             | 50 Шт.                     |  |

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | TPSD FIXING SET KTB        | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4052190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Набор крепежных деталей для типовой |
| GTIN (EAN)       | 4050118043969              | пластины, Материал: Нержавеющая сталь, необработанный,         |
| Кол.             | 1 Шт.                      | серебряный   |

## Держатель документа

**Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе**

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klippon® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

**Держатели документов**

Держатели документов для правильного хранения документации в корпусе

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | DOHA KTB A6 S2 R           | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4052780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Держатель документа, Заклепочное,          |
| GTIN (EAN)       | 4050118045512              | Высота: 110 mm, Ширина: 130 mm, Глубина: 20 mm, Материал:             |
| Кол.             | 1 Шт.                      | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |