

КТВ FS 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Корпуса семейства Klippon® TB обеспечивают превосходные рабочие характеристики, даже в самых тяжелых промышленных условиях. Кроме того, они соответствуют более жестким требованиям потенциально взрывоопасных атмосфер, встречающихся в перерабатывающей и энергетической промышленности. Корпуса новой серии Klippon® TB FS предлагают дальнейшие усовершенствования продуктовой линейки, уже успевшей занять лидирующее положение на рынке.

Корпуса серии Klippon® TB FS обладают следующими преимуществами:

- Предлагаются в 12 размерах и с 3 стандартными значениями глубины
- Оснащены панелями муфт кабельного ввода (до 4 шт.)
- Уплотнение имеет защиту от сжатия
- Фиксация крышки за пределами герметичной зоны
- Улучшенные температурные характеристики
- Класс защиты IP66/IP67
- Штырь заземления в крышке и основании корпуса
- Приваренная монтажная опора

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 620 mm, Ширина: 450 mm, Глубина: 200 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |
| Номер для заказа | 1196450000 |
| Тип | КТВ FS 624520 S4E0 |
| GTIN (EAN) | 4032248979158 |
| Кол. | 1 шт. |

КТВ FS 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------------|
| Глубина | 200 мм | Глубина (дюймов) | 7,874 inch |
| Высота | 620 мм | Высота (в дюймах) | 24,409 inch |
| Ширина | 450 мм | Ширина (в дюймах) | 17,716 inch |
| Размеры крепежа, высота | 450 мм | Размеры крепежа, ширина | 476 мм |
| Масса нетто | 14 845 g | | |

Температуры

| | | |
|---------------------|---|--|
| Рабочая температура | Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация) | Эксплуатация при температуре более чем 105 °C защита IP ограничивается IP66. |
| -60 °C...135 °C | | |

Заземление корпуса

| | |
|-----------------------|---|
| Масса, корпус, внутр. | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке., Сплошная шпилька заземления M10 на корпусе |
|-----------------------|---|

Кабельные вводы, левосторонние

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 80 | M16 | 54 |
| M20 | 36 | M25 | 30 |
| M32 | 17 | M40 | 14 |
| M50 | 6 | M63 | 5 |
| M75 | 4 | | |

Кабельный ввод справа

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 80 | M16 | 54 |
| M20 | 36 | M25 | 30 |
| M32 | 17 | M40 | 14 |
| M50 | 6 | M63 | 5 |
| M75 | 4 | | |

Монтаж вертикальный

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x53 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x44 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x105 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x33 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x88 | WDU 6 / ZDU 6 | 3x66 |

Монтаж горизонтальный

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 4x36 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x30 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 5x71 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x22 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 5x59 | WDU 6 / ZDU 6 | 4x45 |

КТВ FS 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Номер сертификата корпуса

| | |
|---|---|
| Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) | DE PS261X 160412 001ISS02 |
| Номер сертификата UL 508A | E223801 |
| Номер сертификата UL для опасных зон | E223792 |
| Номер сертификата пустого корпуса (ECAS) | 21-09-25241/ E21-09-053807 |
| Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO) | LMP 21.0016U |
| Номер сертификата соединительной коробки (ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
| Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO) | LMP 21.0017 |
| Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI) | 2020322303003289 |
| Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) | DE PS261X 160309 001ISS03 |
| Сертификат № (DNV) | TAE000013S |
| Сертификат № (cULus) | |

E256877

| | |
|--|--|
| Номер сертификата (INMETRO) | IEX17.0021 |
| Номер сертификата UL для обычных зон | E243298 |
| Номер сертификата пустого корпуса (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U |
| Номер сертификата пустого корпуса (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U |
| Номер сертификата соединительной коробки (AEx) | E223792 |
| Номер сертификата соединительной коробки (IECEX) | IECEXIBE14.0013 |
| Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
| Номер сертификата соединительной коробки (UL) | E223792 |
| Сертификат № (ATEX) | KEMA10ATEX0046U |
| Сертификат № (IECEX) | IECEXKEM10.0017 |
| Условия утверждения | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |

Общие данные

| | |
|-------------------------------|--|
| Вид защиты | IP66, IP67 |
| Класс защиты (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Крепление корпуса | 4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры) |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) |
| Монтажное крепление | 4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6 |
| Отверстие для доступа, высота | 590 мм |
| Поверхность | электрополировка |
| Прикрепление крышки | Шестигранный болт с резьбой M6 и размером под ключ SW10 |
| Примечание: степень защиты | В случае использования при температурах выше 105 °C защита ограничена классом IP 66. |
| Рабочая температура, мин. | -60 °C |
| Размер под ключ | 10 мм |
| Толщина материала - крышка | 1,5 мм |
| Уплотняющий материал | Силикон |

| | |
|----------------------------------|--|
| Габаритные размеры | 620 x 501 x 208,5 |
| Количество крепежных болтов | 6 |
| Макс нагрузка | 112 кг |
| Момент затяжки для винтов крышки | 2,5 Nm |
| Нормы | DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Отверстие для доступа, ширина | 398 мм |
| Позиция с заземлением | Корпус, сторона C |
| Применение | Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленность, Химическое производство, Снаружи, Внутри |
| Рабочая температура, макс. | 135 °C |
| Размер коробки | 630x770x290 |
| Толщина материала - корпус | 1,5 мм |
| Ударопрочность | 7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение |
| Фланцевая пластина | Нет |

Дата создания 4 июля 2024 г. 18:02:15 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

КТВ FS 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Резьбовое соединение сверху / внизу

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 63 | M16 | 42 |
| M20 | 27 | M25 | 23 |
| M32 | 12 | M40 | 10 |
| M50 | 4 | M63 | 4 |
| M75 | 3 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|---------|
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cULus) | E256877 |

КТВ FS 624520 S4E0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

| | |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06 IBEXU14ATEX1028U IBEXU14ATEX1050 IECEXIBE14.0004U IECEXIBE14.0013 TAE000013S GYJ14.1310X IECEXPTB11.0071 PTB11ATEX2019 16-AV4BO-245X P4610581_1 24-01-100099/E24-01-102546/NB10 LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03 |
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Тендерные спецификации | Klippon TB FS 624520 S4E0_1196450000_DE Klippon TB FS 624520 S4E0_1196450000_EN Klippon TB FS 624520 S4E0_1196450000_NL |
| Пользовательская документация | Assembly guidelines - empty enclosures |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL WIND 2012 EN FL APPL PROCESS EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL RAILWAY 2014 EN PI KLIPPON TB MH QL EN |

КТВ FS 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



КТВ FS 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель документа

**Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе**

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Держатели документов

Держатели документов для правильного хранения документации в корпусе

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | DOHA KTB A5 S2 R | Исполнение |
| Номер для заказа | 4052750000 | Klirron TB (Terminal Box), Держатель документа, Заклепочное, |
| GTIN (EAN) | 4050118045390 | Высота: 150 mm, Ширина: 180 mm, Глубина: 20 mm, Материал: |
| Кол. | 1 шт. | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |
| Тип | DOHA KTB A4 S2 R | Исполнение |
| Номер для заказа | 4052730000 | Klirron TB (Terminal Box), Держатель документа, Заклепочное, |
| GTIN (EAN) | 4050118045383 | Высота: 200 mm, Ширина: 240 mm, Глубина: 20 mm, Материал: |
| Кол. | 1 шт. | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |
| Тип | DOHA KTB A6 S2 R | Исполнение |
| Номер для заказа | 4052780000 | Klirron TB (Terminal Box), Держатель документа, Заклепочное, |
| GTIN (EAN) | 4050118045512 | Высота: 110 mm, Ширина: 130 mm, Глубина: 20 mm, Материал: |
| Кол. | 1 шт. | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |

Нержавеющая сталь 1.4301

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

Дождевые кожухи

Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополнительную защиту корпуса на случай, если последний устанавливается в особых климатических условиях, например, при повышенном уровне осадков или повышенном солнечном излучении.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | КТВ RNHD 624520 R | Исполнение |
| Номер для заказа | 4051520000 | Klirron TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота: |
| GTIN (EAN) | 4050118072211 | 55.9 mm, Ширина: 455 mm, Глубина: 211.2 mm, Материал: |
| Кол. | 1 шт. | |

КТВ FS 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска,
серебряный

Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип | GFSC M5X10 TX20 SET | Исполнение |
| Номер для заказа | 40501150000 | Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | mm, Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Материал: Сталь, |
| Кол. | 1 Шт. | оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и |
| | | пассивированный, серебряный |

Глубина: 7,5 мм



Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип | TS35X7.5 ST KTB6245 VER | Исполнение |
| Номер для заказа | 40500006716 | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 551 mm, без |
| GTIN (EAN) | 4050118652949 | продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | TS35X7.5 ST KTB6245 HOR | Исполнение |
| Номер для заказа | 40500006727 | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 375 mm, без |
| GTIN (EAN) | 4050118653007 | продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол. | 20 Шт. | |

КТВ FS 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Болт заземления

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

Болт заземления

Болт заземления для замены в качестве комплектного компонента, в двух вариантах – из латуни и нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------------------------|--|
| Тип | PEBZ M10 KTB S4 SET | Исполнение |
| Номер для заказа | 403224892690000 | Klirron TB (Terminal Box), Болт заземления, прочее, Высота: 21 |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм, Материал: Нержавеющая |
| Кол. | 1 Шт. | сталь 1.4404, необработанный, серебряный |
| Тип | PEBZ M10 KTB BR SET | Исполнение |
| Номер для заказа | 403224892680000 | Klirron TB (Terminal Box), Болт заземления, прочее, Высота: 21 |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм, Материал: Латунь, |
| Кол. | 1 Шт. | необработанный, серебряный |

620 x 450mm

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

Монтажные пластины

Монтажные пластины с или без схемы расположения отверстий, для продольного и поперечного крепления монтажных реек или компонентов непосредственно на монтажной пластине.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------------|--|
| Тип | КТВ MOPL 6245 S2N | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050118023890000 | Klirron TB (Terminal Box), Монтажная панель, Высота: 565 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118028492 | Ширина: 389 mm, Глубина: 12 mm, Материал: Нержавеющая сталь |
| Кол. | 1 Шт. | 1,4301 (304), необработанный, серебряный |
| Тип | КТВ MOPL 6245 MSZN | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050118024020000 | Klirron TB (Terminal Box), Монтажная панель, Высота: 565 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118028126 | Ширина: 389 mm, Глубина: 12 mm, Материал: Сталь листовая, |
| Кол. | 1 Шт. | оцинкованный, серебряный |

КТВ FS 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------------|----------------------|--|
| Тип | КТВ MOPL 6245 MSZN H | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050118403565 | Klippon TB (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми |
| GTIN (EAN) | 4050118403565 | отверстиями, Высота: 565 mm, Ширина: 389 mm, Глубина: 12 mm, |
| Кол. | 1 шт. | Материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный |
| Тип | КТВ MOPL 6245 S2N H | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050118049329 | Klippon TB (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми |
| GTIN (EAN) | 4050118049329 | отверстиями, Высота: 565 mm, Ширина: 389 mm, Глубина: 12 mm, |
| Кол. | 1 шт. | Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный |

Держатель этикеток типа

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

Держатель шильдика

Для наглядной установки необходимых и дополнительных шильдиков доступны держатели шильдиков в различных исполнениях.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------|---|
| Тип | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050118070354 | Klippon TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика, |
| GTIN (EAN) | 4050118070354 | Заклепочное, Высота: 25 mm, Ширина: 141 mm, Глубина: 16.5 |
| Кол. | 1 шт. | mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |
| Тип | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050118070101 | Klippon TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика, |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | Заклепочное, Высота: 70 mm, Ширина: 70 mm, Глубина: 20 mm, |
| Кол. | 1 шт. | Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |
| Тип | TPSDHA KTB 130X50 S2 R | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050118073621 | Klippon TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика, |
| GTIN (EAN) | 4050118073621 | Заклепочное, Высота: 50 mm, Ширина: 171 mm, Глубина: 16.5 |
| Кол. | 1 шт. | mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |

КТВ FS 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Заземляющая лента

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® ТВ позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой области применения.

Предлагаются следующие варианты:

- Уплотнительные элементы
- Держатель документа
- Шпилька заземления
- Фланцевые пластины
- Монтажный материал
- Монтажные пластины
- Защитные козырьки от дождя
- Распорка
- Клеммные рейки
- Держатель этикеток типа

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|---------------------------|---|
| Тип | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Исполнение |
| Номер для заказа | 405490000 | Klirron TB (Terminal Box), Заземляющая лента, Винтовое, |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | Материал: Сталь, зеленый/желтый |
| Кол. | 1 Шт. | |

Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® ТВ позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

Дождевые кожухи

Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополнительную защиту корпуса на случай, если последний устанавливается в особых климатических условиях, например, при повышенном уровне осадков или повышенном солнечном излучении.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | КТВ RNHD XX4520 S4E R | Исполнение |
| Номер для заказа | 4054280000 | Klirron TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота: |
| GTIN (EAN) | 4050118117554 | 55.9 mm, Ширина: 455 mm, Глубина: 211.2 mm, Материал: |
| Кол. | 1 Шт. | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |

КТВ FS 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Глубина: 15 мм



Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | TS35X15 ST KTB6245 HOR-C | Исполнение |
| Номер для заказа | 6300073126 | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 375 mm, без |
| GTIN (EAN) | 4064675340812 | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол. | 20 Шт. | покрытием и пассивированный |
| Тип | TS35X15 ST KTB6245 VER | Исполнение |
| Номер для заказа | 6300073127 | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 551 mm, без |
| GTIN (EAN) | 4064675340829 | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол. | 20 Шт. | покрытием и пассивированный |
| Тип | TS35X15 ST KTB6245 HOR | Исполнение |
| Номер для заказа | 6300073125 | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 375 mm, без |
| GTIN (EAN) | 4064675340805 | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол. | 20 Шт. | покрытием и пассивированный |

КТВ FS 624520 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажный материал



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип | SD FIXING SET | Исполнение |
| Номер для заказа | 405200000 | Klirron TB (Terminal Box), Набор для крепления |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | идентификационной таблички, Высота: 12 mm, Ширина: |
| Кол. | 1 шт. | 12 mm, Глубина: 16.4 mm, Материал: Нержавеющая сталь, необработанный, серебряный |
| Тип | TPSD FIXING SET KTB | Исполнение |
| Номер для заказа | 4052190000 | Klirron TB (Terminal Box), Набор крепежных деталей для типовой |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | пластины, Материал: Нержавеющая сталь, необработанный, серебряный |
| Кол. | 1 шт. | |
| Тип | FKSC M6X8 D9/SW3 | Исполнение |
| Номер для заказа | 40042600000 | Klirron TB (Terminal Box), Крепежный винт, Материал: Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Кол. | 50 шт. | |