

## КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Корпуса семейства Klippon® TB обеспечивают превосходные рабочие характеристики, даже в самых тяжелых промышленных условиях. Кроме того, они соответствуют более жестким требованиям потенциально взрывоопасных атмосфер, встречающихся, в особенности, в перерабатывающей и энергетической промышленности. Корпуса новой серии Klippon® TB QL предлагают дальнейшие усовершенствования продуктовой линейки, уже успевшей занять лидирующее положение на рынке.

Корпуса серии Klippon® TB QL обладают следующими преимуществами:

- Предлагаются в 12 размерах и с 3 стандартными значениями глубины
- Оснащены панелями муфт кабельного ввода (до 4 шт.)
- Уплотнение имеет защиту от сжатия
- Быстро фиксируемая крышка, с прорезью в стандартном исполнении
- Улучшенные температурные характеристики
- Класс защиты IP66
- Штырь заземления в крышке и основании корпуса
- Приваренная монтажная опора
- Международные сертификаты

## Основные данные для заказа

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 762 mm, Ширина: 508 mm, Глубина: 150 mm, Фланцевые пластины: снизу, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |
| Номер для заказа | <a href="#">1200810000</a>   |
| Тип              | КТВ QL 765015 S4E3   |
| GTIN (EAN)       | 4032248983728  |
| Кол.             | 1 Шт.  |

## КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                         |          |                         |            |
|-------------------------|----------|-------------------------|------------|
| Глубина                 | 150 мм   | Глубина (дюймов)        | 5,905 inch |
| Высота                  | 762 мм   | Высота (в дюймах)       | 30 inch    |
| Ширина                  | 508 мм   | Ширина (в дюймах)       | 20 inch    |
| Размеры крепежа, высота | 508 мм   | Размеры крепежа, ширина | 564 мм     |
| Масса нетто             | 22 000 g |                         |            |

## Температуры

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Рабочая температура | Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация) | Эксплуатация при температуре более чем 105 °C защита IP ограничивается IP66. |
| -60 °C...135 °C     |   |  |

## Заземление корпуса

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Масса, корпус, внутр. | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке. |
|-----------------------|---|

## Кабельные вводы, левосторонние

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 58 | M16 | 32 |
| M20 | 26 | M25 | 12 |
| M32 | 10 | M40 | 8  |
| M50 | 6  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## Кабельный ввод справа

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 58 | M16 | 32 |
| M20 | 26 | M25 | 12 |
| M32 | 10 | M40 | 8  |
| M50 | 6  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## Монтаж вертикальный

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 3x67  | WDU 16 / ZDU 16 | 2x56 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x132 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x42 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 4x111 | WDU 6 / ZDU 6   | 3x83 |

## Монтаж горизонтальный

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 5x42 | WDU 16 / ZDU 16 | 4x35 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 7x82 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x26 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 6x69 | WDU 6 / ZDU 6   | 5x52 |

КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Номер сертификата корпуса

|   |  |
|---|--|
| Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) | DE PS261X 160412 001ISS02  |
| Номер сертификата (INMETRO)                                     | IEX17.0020U  |
| Номер сертификата UL для обычных зон                            | E243298  |
| Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)                        | IBExU14ATEX1028 U  |
| Номер сертификата пустого корпуса (IECEX)                       | IECEX IBE 14.0004U   |
| Номер сертификата соединительной коробки (AEx)                  | E223792  |
| Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)                | IECEX IBE 14.0013  |
| Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA)                | 16-AV4BO-0245X   |
| Номер сертификата соединительной коробки (UL)                   | E223792  |
| Сертификат № (ATEX)   | KEMA10ATEX0047U  |
| Сертификат № (IECEX)  | IECEXKEM10.0016U   |
| Условия утверждения   | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |

|  |   |
|--|---|
| Номер сертификата (CCOE)                                 | P461058_1                                   |
| Номер сертификата UL 508A                                | E223801                                     |
| Номер сертификата UL для опасных зон                     | E223792                                     |
| Номер сертификата пустого корпуса (ECAS)                 | <b>21-09-25241/</b><br><b>E21-09-053807</b> |
| Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)              | LMP 21.0016U                                |
| Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)          | IBExU14ATEX1050                             |
| Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)       | LMP 21.0017                                 |
| Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI)         | 2020322303003289                            |
| Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) | DE PS261X 160309 001ISS03                   |
| Сертификат № (DNV)                                       | TAE000013S                                  |
| Сертификат № (cULus)                                     | E243298                                     |

## КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Общие данные

|                                      |   |                               |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Вид защиты                           | IP66  | Габаритные размеры            | 773 x 589 x 160  |
| Класс защиты (UL)                    |   | Крепление корпуса             | 4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры) |
|                                      | Type 3, Type 4X, Type 12  |                               |  |
| Макс нагрузка                        | 155 кг  | Материал                      | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)   |
| Монтаж фланцевой пластины            | Винты M6 с шестигранной головкой SW10   | Монтажное крепление           | 4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6   |
| Нормы                                | DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Отверстие для доступа, высота | 709 мм   |
| Отверстие для доступа, ширина        | 449 мм  | Поверхность                   | электрополировка   |
| Позиция с заземлением                |   | Прикрепление крышки           | Вставка для 4-х тактного замка   |
| Применение                           | Корпус, сторона С<br>Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри     | Примечание: степень защиты    | В случае использования при температурах выше 105 °C защита ограничена классом IP 66.             |
| Рабочая температура, макс.           | 135 °C  | Рабочая температура, мин.     | -60 °C   |
| Размер коробки                       | 690x920x240   | Размер под ключ               | 10 мм  |
| Толщина материала - корпус           | 1,5 мм  | Толщина материала - крышка    | 1,5 мм   |
| Толщина материала - розеточная часть | 3 мм  | Угловая крыка                 | 130 °  |
| Ударопрочность                       | 7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение   | Уплотняющий материал          | Силикон  |
| Фланцевая пластина                   | Да  | Фланцевые пластины            | снизу, слева, справа   |

## Резьбовое соединение сверху / внизу

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 42 | M16 | 24 |
| M20 | 21 | M25 | 9  |
| M32 | 7  | M40 | 6  |
| M50 | 5  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL         |
| Сертификат № (cULus)  | E243298         |


## Загрузки

|  |   |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure</a><br><a href="#">CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure</a><br><a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1028U</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1050</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0004U</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0013</a><br><a href="#">TAE000013S</a><br><a href="#">GYJ14.1310X</a><br><a href="#">IECEXPTB11.0071</a><br><a href="#">PTB11ATEX2019</a><br><a href="#">16-AV4BO-245X</a><br><a href="#">P4610581_1</a><br><a href="#">24-01-100099/E24-01-102546/NB10</a><br><a href="#">LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS</a><br><a href="#">CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB</a><br><a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Тендерные спецификации                           | <a href="#">Klippon TB QL 765015 S4E3 1200810000_DE</a><br><a href="#">Klippon TB QL 765015 S4E3 1200810000_EN</a><br><a href="#">Klippon TB QL 765015 S4E3 1200810000_NL</a>   |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>  |
| Каталог  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Брошюры  | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">FL WIND 2012 EN</a><br><a href="#">FL APPL PROCESS EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a>   |

**КТВ QL 765015 S4E3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

## КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Монтажный материал

**Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе**

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

**Монтаж наборов деталей**

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

**Набор для крепления меток SD** требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

**Универсальный крепежный набор TPSD** разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | TPSD FIXING SET KTB        | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4952190000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Набор крепежных деталей для типовой |
| GTIN (EAN)       | 4050118043969              | пластины, Материал: Нержавеющая сталь, необработанный,         |
| Кол.             | 1 Шт.                      | серебряный   |
| Тип              | SD FIXING SET              | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">495200000</a>  | Klirron TB (Terminal Box), Набор для крепления                 |
| GTIN (EAN)       | 4050118075472              | идентификационной таблички, Высота: 12 mm, Ширина:             |
| Кол.             | 1 Шт.                      | 12 mm, Глубина: 16.4 mm, Материал: Нержавеющая сталь,          |
|                  |                            | необработанный, серебряный                                     |
| Тип              | FKSC M6X8 D9/SW3           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4942600000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Крепежный винт, Материал: Сталь     |
| GTIN (EAN)       | 4008190058258              |  |
| Кол.             | 50 Шт.                     |  |

## КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

762 x 508mm

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Монтажные пластины**

Монтажные пластины с или без схемы расположения отверстий, для продольного и поперечного крепления монтажных реек или компонентов непосредственно на монтажной пластине.

## Основные данные для заказа

|                  |                      |  |
|------------------|----------------------|--|
| Тип              | КТВ MOPL 7650 S2N H  | Исполнение   |
| Номер для заказа | 11837750000          | Klirron TB (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми              |
| GTIN (EAN)       | 4050118049299        | отверстиями, Высота: 707 mm, Ширина: 447 mm, Глубина: 12 mm,         |
| Кол.             | 1 шт.                | Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный |
| Тип              | КТВ MOPL 7650 S2N    | Исполнение   |
| Номер для заказа | 1183900000           | Klirron TB (Terminal Box), Монтажная панель, Высота: 707 mm,         |
| GTIN (EAN)       | 4050118028515        | Ширина: 447 mm, Глубина: 12 mm, Материал: Нержавеющая сталь          |
| Кол.             | 1 шт.                | 1,4301 (304), необработанный, серебряный                             |
| Тип              | КТВ MOPL 7650 MSZN H | Исполнение   |
| Номер для заказа | 11832680000          | Klirron TB (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми              |
| GTIN (EAN)       | 4050118403893        | отверстиями, Высота: 707 mm, Ширина: 447 mm, Глубина: 12 mm,         |
| Кол.             | 1 шт.                | Материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный                   |
| Тип              | КТВ MOPL 7650 MSZN   | Исполнение   |
| Номер для заказа | 11844030000          | Klirron TB (Terminal Box), Монтажная панель, Высота: 707 mm,         |
| GTIN (EAN)       | 4050118028621        | Ширина: 447 mm, Глубина: 12 mm, Материал: Сталь листовая,            |
| Кол.             | 1 шт.                | оцинкованный, серебряный   |

## КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Gland plates with earthing studs

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | КТВ GP 765015 AB S4 PE     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6934040000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 502 mm,              |
| GTIN (EAN)       | 4050118404371              | Ширина: 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: сверху,              |
| Кол.             | 1 Шт.                      | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |
| Тип              | КТВ GP 765015 CD S4 PE     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6934090000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, Высота: 345 mm, Ширина:              |
| GTIN (EAN)       | 4050118404395              | 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: слева, справа,               |
| Кол.             | 1 Шт.                      | Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный        |

## Глубина: 7,5 мм



## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | TS35X7.5 ST KTB7650 HOR    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6930006728</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 447 mm, без  |
| GTIN (EAN)       | 4050118653014              | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым   |
| Кол.             | 20 Шт.                     | покрытием и пассивированный                               |
| Тип              | TS35X7.5 ST KTB7650 VER    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6930006717</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 693 mm, без  |
| GTIN (EAN)       | 4050118652956              | продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол.             | 20 Шт.                     |   |

## КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Уплотняющие элементы



**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Затворные системы**

Для надежного и надлежащего запираения корпусов предлагаются различные затворные системы. Для корпусов Klirron® TB MH – навесной замок, для корпусов Klirron® TB QL – самые различные замочные цилиндры.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | КТВ QLH S4 SLS             | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4301610000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Запорный элемент, Материал: |
| GTIN (EAN)       | 4050118137965              | Нержавеющая сталь 1.4404, необработанный, серебряный   |
| Кол.             | 50 Шт.                     |  |
| Тип              | КТВ QLL S2 SLS             | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4301600000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Запорный элемент, Материал: |
| GTIN (EAN)       | 4050118137989              | Нержавеющая сталь 1.4301, необработанный, серебряный   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |  |
| Тип              | КТВ QLL S2 DB3             | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4301590000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Запорный элемент, Материал: |
| GTIN (EAN)       | 4050118134285              | Нержавеющая сталь 1.4301, необработанный, серебряный   |
| Кол.             | 50 Шт.                     |  |

## Gland plates without earthing studs



**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | КТВ GP 765015 CD S4        | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4301240000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 345 mm,               |
| GTIN (EAN)       | 4050118071894              | Ширина: 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: слева,                |
| Кол.             | 1 Шт.                      | справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |

## КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                              |   |
|------------------|------------------------------|---|
| Тип              | КТВ GP 765015 AB S4          | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">405011230000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 502 mm,              |
| GTIN (EAN)       | 4050118071863                | Ширина: 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: сверху,              |
| Кол.             | 1 шт.                        | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |

## Нержавеющая сталь 1.4301

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Дождевые кожухи**

Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополнительную защиту корпуса на случай, если последний устанавливается в особых климатических условиях, например, при повышенном уровне осадков или повышенном солнечном излучении.

## Основные данные для заказа

|                  |                              |   |
|------------------|------------------------------|---|
| Тип              | КТВ RNHD 765015 R            | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">405011530000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота:          |
| GTIN (EAN)       | 4050118072150                | 53.9 mm, Ширина: 513 mm, Глубина: 160.5 mm, Материал:                 |
| Кол.             | 1 шт.                        | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |

## КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Заземляющая лента

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® ТВ позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой области применения.

Предлагаются следующие варианты:

- Уплотнительные элементы
- Держатель документа
- Шпилька заземления
- Фланцевые пластины
- Монтажный материал
- Монтажные пластины
- Защитные козырьки от дождя
- Распорка
- Клеммные рейки
- Держатель этикеток типа

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6930073130</a> | Klirron TB (Terminal Box), Заземляющая лента, Винтовое, |
| GTIN (EAN)       | 4050118487206              | Материал: Сталь, зеленый/желтый                         |
| Кол.             | 1 Шт.                      |   |

## Глубина: 15 мм



## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | TS35X15 ST KTB7650 VER-C   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6930073131</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 693 mm, без |
| GTIN (EAN)       | 4064675340874              | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол.             | 20 Шт.                     | покрытием и пассивированный                             |
| Тип              | TS35X15 ST KTB7650 HOR-C   | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6930073129</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 433 mm, без |
| GTIN (EAN)       | 4064675340843              | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол.             | 20 Шт.                     | покрытием и пассивированный                             |
| Тип              | TS35X15 ST KTB7650 VER     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6930073130</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 693 mm, без |
| GTIN (EAN)       | 4064675340867              | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол.             | 20 Шт.                     | покрытием и пассивированный                             |

## КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | TS35X15 ST KTB7650 HOR     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4060073128</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 433 mm, без |
| GTIN (EAN)       | 4064675340836              | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол.             | 20 Шт.                     | покрытием и пассивированный                             |

## Держатель документа



**Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе**

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klippon® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

**Держатели документов**

Держатели документов для правильного хранения документации в корпусе

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | DOHA KTB A6 S2 R           | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4052780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Держатель документа, Заклепочное,          |
| GTIN (EAN)       | 4050118045512              | Высота: 110 mm, Ширина: 130 mm, Глубина: 20 mm, Материал:             |
| Кол.             | 1 Шт.                      | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |
| Тип              | DOHA KTB A4 S2 R           | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4052730000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Держатель документа, Заклепочное,          |
| GTIN (EAN)       | 4050118045383              | Высота: 200 mm, Ширина: 240 mm, Глубина: 20 mm, Материал:             |
| Кол.             | 1 Шт.                      | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |
| Тип              | DOHA KTB A5 S2 R           | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4052750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Держатель документа, Заклепочное,          |
| GTIN (EAN)       | 4050118045390              | Высота: 150 mm, Ширина: 180 mm, Глубина: 20 mm, Материал:             |
| Кол.             | 1 Шт.                      | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |

## Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | GFSC M5X10 TX20 SET         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40541150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 |
| GTIN (EAN)       | 4050118063820               | mm, Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Материал: Сталь,    |
| Кол.             | 1 Шт.                       |  |

## КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и  
пассивированный, серебряный

## Болт заземления

**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Болт заземления**

Болт заземления для замены в качестве комплектного компонента, в двух вариантах – из латуни и нержавеющей стали.

## Основные данные для заказа

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Тип              | PEBZ M10 KTB BR SET | Исполнение   |
| Номер для заказа | 192680000           | Klirron TB (Terminal Box), Болт заземления, прочее, Высота: 21 |
| GTIN (EAN)       | 4032248974641       | mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Материал: Латунь,         |
| Кол.             | 1 Шт.               | необработанный, серебряный                                     |
| Тип              | PEBZ M10 KTB S4 SET | Исполнение   |
| Номер для заказа | 192690000           | Klirron TB (Terminal Box), Болт заземления, прочее, Высота: 21 |
| GTIN (EAN)       | 4032248974658       | mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Материал: Нержавеющая     |
| Кол.             | 1 Шт.               | сталь 1.4404, необработанный, серебряный                       |

## Держатель этикеток типа

**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Держатель шильдика**

Для наглядной установки необходимых и дополнительных шильдиком доступны держатели шильдиком в различных исполнениях.

## Основные данные для заказа

|                  |                         |   |
|------------------|-------------------------|---|
| Тип              | TPSDHA KTB 130X50 S2 R  | Исполнение  |
| Номер для заказа | 193450000               | Klirron TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,    |
| GTIN (EAN)       | 4050118073621           | Заклепочное, Высота: 50 mm, Ширина: 171 mm, Глубина: 16.5 |
| Кол.             | 1 Шт.                   | mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до      |
|                  |                         | зеркального блеска, серебряный                            |
| Тип              | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Исполнение  |
| Номер для заказа | 1937640000              | Klirron TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,    |
| GTIN (EAN)       | 4050118070354           | Заклепочное, Высота: 25 mm, Ширина: 141 mm, Глубина: 16.5 |
| Кол.             | 1 Шт.                   |   |

Дата создания 7 июля 2024 г. 12:27:56 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до  
зеркального блеска, серебряный

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4256660000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,                             |
| GTIN (EAN)       | 4050118070101              | Заклепочное, Высота: 70 mm, Ширина: 70 mm, Глубина: 20 mm,                         |
| Кол.             | 1 шт.                      | Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального<br>блеска, серебряный |

## Пластины вводов, изготовленные из нержавеющей стали – 6 мм

**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров  
новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто  
приспособить корпуса к специфическим требованиям  
каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены  
предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | КТВ GP 765015 AB S4 6MM    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4256660000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 502 mm,                  |
| GTIN (EAN)       | 4050118093988              | Ширина: 117 mm, Глубина: 6 mm, Фланцевые пластины: сверху,                  |
| Кол.             | 1 шт.                      | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка,<br>серебряный  |
| Тип              | КТВ GP 765015 CD S4 6MM    | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4256670000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 345 mm,                  |
| GTIN (EAN)       | 4050118093995              | Ширина: 117 mm, Глубина: 6 mm, Фланцевые пластины: слева,                   |
| Кол.             | 1 шт.                      | справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка,<br>серебряный |

## КТВ QL 765015 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)

**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Дождевые кожухи**

Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополнительную защиту корпуса на случай, если последний устанавливается в особых климатических условиях, например, при повышенном уровне осадков или повышенном солнечном излучении.

## Основные данные для заказа

| Тип              | КТВ RNHD 765015 S4E R      | Исполнение   |
|------------------|----------------------------|--|
| Номер для заказа | <a href="#">6844290000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота:   |
| GTIN (EAN)       | 4050118117288              | 53.9 mm, Ширина: 513 mm, Глубина: 160.5 mm, Материал:          |
| Кол.             | 1 шт.                      | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |