

AIE MULTI-STRIPAX PV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

Исполнение	Вставка
Номер для заказа	1204280000
Тип	AIE MULTI-STRIPAX PV
GTIN (EAN)	4032248987030
Кол.	1 Шт.

AIE MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	30 мм	Глубина (дюймов)	1,181 inch
Высота	3 мм	Высота (в дюймах)	0,118 inch
Ширина	41 мм	Ширина (в дюймах)	1,614 inch
Масса нетто	74 g		

Технические данные

Описание артикула	Механизм для зачистки фотогальванических кабелей, а также аналогичных кабелей заземления и защиты от короткого замыкания сечением 2,5-6 мм ²
-------------------	---

Инструменты для снятия изоляции

Длина зачистки, мин.	2 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 мм ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	2,5 мм ²	Приемлемый кабель	Кабель PV

Классификации

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	