

IE-BS-V01M-SCRJ-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var. 1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из металла, вкл. вставку SC

Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, IP67, Многомодовый, POF
Заказ №	1221010000
Тип	IE-BS-V01M-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4050118003949
Кол.	10 Шт.

IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	37 мм	Глубина (дюймов)	1,457 inch
Высота	32 мм	Высота (в дюймах)	1,26 inch
Ширина	32 мм	Ширина (в дюймах)	1,26 inch
Масса нетто	5,8 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 1, IEC 61754-24
---------------------------	--

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вносимые потери	≤ 0,4 дБ
Затухание отражения	≥ 30 дБ	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	SCRJ
Тип волокна	Многомодовый, POF	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	500		

Классификации

ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ECLASS 9.1	19-17-01-16	ECLASS 10.0	19-17-01-16
ECLASS 11.0	19-17-01-16	ECLASS 12.0	19-17-01-16
ECLASS 13.0	19-17-01-16		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

IE-BS-V01M-SCRJ-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Изображения

Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Детальный чертеж



Толщина стенки при использовании центрального винтового соединения

IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V01P	Версия
Заказ №	1965700000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653928	
Кол.	10 Шт.	