


**SAI-M23-BE-6-F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

Версия	Концентратор сигналов, соединительный разъем
Заказ №	<a href="#">1224010000</a>
Тип	SAI-M23-BE-6-F
GTIN (EAN)	4050118008111
Кол.	1 шт.

## SAI-M23-BE-6-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 10 g

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид соединения	Колпачки под пайку	Кодировка	нет
Количество полюсов	6	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Номинальное напряжение	300 V	Номинальный ток	20 A
Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT	Поверхность контакта	позолоченный
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	> 1000

## Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23	ECLASS 14.0	27-44-02-23

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
Состояние соответствия RoHS	Соответствует

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAI-M23-BE-6-F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

