


**SAI-M23-SE-19-F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

Версия	Концентратор сигналов, соединительный разъем
Заказ №	<a href="#">1224390000</a>
Тип	SAI-M23-SE-19-F
GTIN (EAN)	4050118008227
Кол.	1 шт.

## SAI-M23-SE-19-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 10 g

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид соединения	Колпачки под пайку	Кодировка	нет
Количество полюсов	19	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Номинальное напряжение	100 V	Номинальный ток	8 A
Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT	Поверхность контакта	позолоченный
Сечение соединяемого провода, макс.	1,5 mm <sup>2</sup>	Сечение соединяемого провода, мин.	0,08 mm <sup>2</sup>
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	> 1000

## Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
Состояние соответствия RoHS Соответствует

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать  
UL File Number Search Сайт UL  
Сертификат № (UR) E344862

## Загрузки

Технические данные [CAD data – STEP](#)  
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)  
Брошюры [FL FIELDWIRING EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

**SAI-M23-SE-19-F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

